Boca SIMPLEX • Nylon, blanco
EH 3208.

Descripción del producto

La boca de nailon SIMPLEX (serie 3208) con una dureza aproximada de 73 Shore D es un inserto extra duro. Este inserto de poliamida blanca ofrece excelentes cualidades de impacto y está garantizado para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Está compuesto por material extrusionado y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero y nunca se astillará incluso a temperaturas bajo cero. Además, también es resistente al aceite y la grasa.
Este inserto está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm.
Características del producto:

- Boca de nailon SIMPLEX (poliamida)
- Blanco
- Difícil
- Muy resistente al desgaste
- No se astilla incluso en temperaturas bajo cero
- Resistente al aceite y la grasa
- Disponible en tamaños de D30mm a D80mm

Áreas de aplicación

Ajuste de piezas de trabajo, montaje de piezas con aristas vivas, montaje de carcasas, construcción de moldes, construcción de plantas, construcción de sala, construcción de acero, construcción ferial, conformado de chapa metálica, trabajo de reparación y mantenimiento

Material

Inserto

- Nylon, blanco
- duro
- Muy resistente al desgaste
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- Resistente a aceites y grasas

Información para el pedido

Ø	Dimensiones Largo x Ancho x Alto [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
30	37 x 32 x 33	26	4030618301172	AAA905c002	21-04-91-06	3208.030
40	45 x 40 x 40	65	4030618301189	AAA905c002	21-04-91-06	3208.040
50	55 x 55 x 55	120	4030618301196	AAA905c002	21-04-91-06	3208.050
60	65 x 66 x 66	195	4030618301202	AAA905c002	21-04-91-06	3208.060
80	71 x 91 x 89	405	4030618301219	AAA905c002	21-04-91-06	3208.080

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.