

Mango de madera de alta calidad SIMPLEX · para martillos SIMPLEX de bocas blandas con cuerpo de hierro fundido o cuerpo de aluminio EH 3244.



Descripción del producto

Los mangos de madera SIMPLEX de la serie 3244 se combinan con los mazos de boca blanda SIMPLEX con carcasa de acero fundido o aluminio en tamaños que van desde D30mm hasta D80mm.

Estos mangos de madera de alta calidad, que amortiguan las vibraciones y tienen una forma ergonómica, tienen una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, son resistentes a la suciedad. Su forma asegura que el SIMPLEX se adapte mucho mejor a la mano del usuario que los mazos de goma ordinarios.

Para los martillos de bocas blandas con un diámetro de 80mm, también hay disponible un mango extra corto (3244.082).

De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes se pueden reequipar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Características:

- Mangos de madera SIMPLEX de alta calidad para mazos de boca blanda SIMPLEX con carcasa de acero fundido o aluminio y tamaños que van desde D30mm a D80mm.
- Amortiguación de vibraciones.
- Con forma ergonómica.
- Doble capa de barniz en la zona de agarre (resistente a la suciedad).
- Fibra larga, ultra resistente.
- Relevante para la seguridad (no se rompe en dos).
- Se puede adaptar, lo que genera un gran ahorro en costos y recursos.
- D80mm también disponible con mango extra corto (3244.082).

Material

- Mango**
- Madera

Más información

Otros productos

- Cuerpo SIMPLEX de hierro fundido
- SIMPLEX, Aluminio

Información para el pedido

Ø	← →	Dimensiones		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
		Largo x Ancho x Alto						
		[mm]						
30	260	260 x 27 x 27		65	4030618301455	EAC428c022	21-04-91-06	3244.030
40	275	275 x 29 x 29		100	4030618301462	EAC428c022	21-04-91-06	3244.040
50	310	310 x 29 x 32		130	4030618301479	EAC428c022	21-04-91-06	3244.050
60	335	335 x 37 x 37		150	4030618301486	EAC428c022	21-04-91-06	3244.060
80	395	395 x 37 x 32		255	4030618301493	EAC428c022	21-04-91-06	3244.080

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.