

Martillo SECURAL · cuerpo y mango a prueba de roturas hechos de una pieza de acero, bocas rectangulares EH 3380.



Descripción del producto

El mazo de cara blanda SECURAL es un verdadero especialista en esquinas y bordes gracias a sus inserciones rectangulares.

Fabricadas en poliuretano, las inserciones de dureza media son reemplazables.

Perfectamente equilibrada, la relación entre la masa de la cabeza del martillo y la masa del disparo, en combinación con las propiedades de amortiguación de las superficies de impacto, garantiza la máxima amortiguación del rebote. Esto permite al usuario trabajar con una tensión reducida en las articulaciones mientras sigue aplicando fuerzas de impacto extremadamente altas.

Soldada en dirección longitudinal, la carcasa proporciona una conexión perfectamente a prueba de roturas entre la cabeza del martillo y el mango.

Este producto está disponible en dos tamaños: 680g y 1000g con superficies de impacto de 30x40mm y 35x45mm, respectivamente.

Características del producto:

- Bocas reemplazables, rectangulares y de dureza media fabricados en poliuretano.
- Permite amortiguar el ruido y trabajar completamente sin rebote.
- Fuerza de impacto extremadamente alta con poco peso.
- Perfecta conexión a prueba de roturas entre la cabeza del martillo y el mango gracias a las soldaduras longitudinales de la carcasa.
- Disponible en dos tamaños: 680g y 1000g con superficies de impacto de 30 x 40mm y 35 x 45mm, respectivamente.

Áreas de aplicación

Parqué y suelo laminado, colocación de puertas y ventanas, construcción de tabiquería seca, montaje de muebles, carpintería, conformado de chapa metálica, posicionamiento de piezas a mecanizar en mordaza, trabajo de reparación, trabajos de escoplo

Material

Versión

- Cuerpo cubierto de una robusta lámina metálica con goma ergonómica.

Bocas

- Poliuretano, amarillo, rectangular
- Medio duro
- amortiguación de ruidos
- Amortiguación del golpe
- resistente al uso

Información para el pedido

Largo x Ancho	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
30 x 40	117	300	300 x 117 x 32	680	4030618301844	AAA905c002	21-04-09-16	3380.040
35 x 45	140	310	310 x 140 x 37	1000	4030618310846	AAA905c002	21-04-09-16	3380.045

Ejemplo de aplicación













Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.