

Inserto SUPERCRAFT para martillo combinado FERROPLEX

EH 3508.



Descripción del producto

Los insertos de nailon (serie 3508) con una dureza de aproximadamente 73 Shore D son muy duros. Estos insertos de poliamida blanca ofrecen cualidades de impacto excepcionales y están garantizados para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Se componen de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeado por inyección, son considerablemente más resistentes al desgaste y duraderos y nunca se astillarán, incluso a temperaturas bajo cero. Soportan las fuerzas de alto impacto producidas por los mazos de cara blanda sin rebote. Además, son resistentes al aceite y la grasa y también se utilizan en martillos, mazos de boca blanda SUPERCRAFT, punzones y martillos largos SUPERCRAFT.

Estos insertos están disponibles en tamaños que van desde D10mm a D100mm.

Características del producto:

- Inserto de nailon SUPERCRAFT (poliamida).
- Blanco.
- Duro.
- Muy resistente al desgaste.
- Sin astillado incluso en temperaturas bajo cero.
- Resistente al aceite y la grasa.
- Disponible en tamaños de D10mm a D100mm.

Bocas de nailon especial aptas para fuertes impactos, larga vida útil, sin esquirlas incluso a temperaturas bajo cero.

Material

Inserto

- Nylon, blanco
- duro
- Muy resistente al desgaste
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- amortiguación de ruidos
- Muy alto impacto

Información para el pedido

Ø	Dimensiones Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
30	31,5 x 31,5 x 22	17	4030618301899	AAA905c002	21-04-91-06	3508.030
35	36,5 x 36,5 x 22	23	4030618301905	AAA905c002	21-04-91-06	3508.035

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.