

Martillos SIMPLEX de bocas blandas • Caucho compuesto, con "levantamiento" / Super plástico; con carcasa de hierro fundido y mango de madera de alta calidad EH 3027.



Descripción del producto

Ofreciendo una combinación de inserción de caucho compuesto/superplástico, el mazo de cara blanda SIMPLEX D60mm y D80mm es un compañero indispensable para una gran cantidad de aplicaciones. Este éxito de ventas de Halder se ha desarrollado aún más:

Con una forma ingeniosa, el inserto de goma con "levantamiento" (3202.2) permite que el martillo se mantenga firme sobre su cabeza y reduce la necesidad de agacharse, lo que permite trabajar de una manera mucho más ergonómica y respetuosa con la espalda. La mezcla de goma comprobada, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional.

El inserto superplástico (serie 3207) permite una fuerza de impacto más potente que el inserto de goma. Es un inserto de plástico de dureza media fabricado con material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeados por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero.

Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad.

De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorros tanto en dinero como en recursos.

Esta versión se ofrece en los tamaños D60mm y D80mm, también como mallo. La versión de D80mm también está disponible con mango extra corto (3027.282).

Características del producto:

- Mayor desarrollo del top ventas de Halder: la boca de goma con "levantamiento" (3202.2) garantiza un trabajo cómodo para la espalda y reduce la necesidad de agacharse.
- Mazo de boca blanda SIMPLEX con la combinación de caucho compuesto con "levantamiento" (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / super plástico (blanco, dureza media, muy duradero).
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera grandes ahorros en costos y recursos.
- Disponible en los tamaños D60mm y D80mm, también como mallo.
- D80mm también disponible con mango extra corto (3027.282).

Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo, pavimentación, colocación de bordillos, colocación de bloques en L, construcción de andamios, construcción carpas, trabajos de carpintería, construcción de vallados

Este martillo presenta una boca especial con "Soporte" que se incorporó a la carcasa.

Material

Mango

- Madera

boca 1

- Caucho compuesto, negro, con "levantamiento"
- Medio duro
- Amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

boca 2

- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

Cuerpo

- Fundición maleable

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
								
60	150	405	405 x 150 x 60	1540	4030618311119	AAA905c002	21-04-09-16	3027.260
80	175	490	490 x 175 x 80	2820	4030618312062	AAA905c002	21-04-09-16	3027.280

Ejemplo de aplicación





Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.