Martillos SIMPLEX de bocas blandas, 50:40 · Super plástico; con carcasa de aluminio y mango de madera de alta calidad

EH 3107.





Descripción del producto

Este mazo de cara blanda SIMPLEX viene con bocas especiales de D50mm que están integradas en la carcasa de D40mm. Las superficies de contacto sobre dimensionadas brindan la máxima protección durante el procesamiento cuidadoso de piezas de trabajo con superficies sensibles. La serie 3107 está equipada con el inserto de super plástico en ambos lados. Este éxito de ventas de Halder es una boca de plástico de dureza media hecha de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeados por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero.

La carcasa de aluminio extraligera con manguito de protección de mango incorporado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto. Esto hace que sea muy fácil procesar materiales que se rompen fácilmente. También convierte al mazo de cara blanda en una herramienta con un peso mínimo y fácil de transportar.

Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad. De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

. El aumento de las caras de impacto proporciona máxima protección en el tratamiento preciso de piezas delicadas.

Características del producto:

- Martillo de boca blanda SIMPLEX con inserciones de super plástico en ambos lados (blanco, semiduro, muy duradero).
- Las superficies de contacto de gran tamaño de D50mm están integradas en la carcasa de D40mm: máxima protección durante el trabajo en superficies sensibles.
- La carcasa de aluminio extra ligera con manguito de protección del mango incorporado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto (ideal para trabajar en materiales que se rompen fácilmente).
- · Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.

Áreas de aplicación

Posicionamiento y ajuste de piezas de trabajo ligeras/delicadas, prototipados, montaje de muebles, colocación de accesorios en entornos sensibles, tapicero / guarnicionero, retoque de muebles tapizados, retirada de grapas

Material

Mango

Madera

Bocas

- · Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

Cuerpo

Aluminio Al

Información para el pedido

Ø	! ‡	Dim	nensiones Largo x Ancho x Alto	ă	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia ¹⁾
[mm]				[9]				
50	120	330	330 x 110 x 50	430	4030618305187	AAA905c002	21-04-09-16	3107.051

¹⁾ Las bocas especiales de Ø50 se montan en los cuerpos de Ø40.

Erwin Halder KG




www.halder.com/es Página 1 de 4 Publicada en: 30.3.2024

Ejemplo de aplicación





Página 2 de 4 www.halder.com/es Publicada en: 30.3.2024



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.



www.halder.com/es Página 4 de 4
Publicada en: 30.3.2024

Erwin Halder KG