


Sulkukiinnittimet • Vaakasuoralla jalalla
23330.3003



Tuotekuvaus

Polvivipukiinnittimille on ominaista optimaalinen voiman ja liikkeen välinen suhde ja käsittelyn keveys. Niitä voidaan käyttää eri aloilla moniin tarkoituksiin. Vipukiinnittimet valmistetaan laadukkaista komponenteista ja ne toimivat pitkään ilman mitään huoltoa. Öljyä kestävä ergonominen 2-komponenttikahva, jossa on karhennettu, pehmeä ja suuri kädensija, tekee kiinnittimen käytöstä helppoa.

Materiaali

Kiinnitysrauta

- Teräs, galvanoitu, passivoitu

Niitti

- Ruostumaton teräs


Kahva

- muovi

Vastapidin

- Teräs, galvanoitu, passivoitu

Piirustus




Tilaustiedot

Nimelliskoko	Ulkomitat																				Pitovoim				Til.nro
	d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₁	l ₂	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	F ₁	min.	max.		
	[mm]																				[kN]	[°C]		[g]	
	Teräs																								
3	5,2	4	38	19,5 – 23,5	18	12	47	99	125	159	42	76	69	11	38	72	6,4	13	26	26	1,6	-10	80	143	23330.3003

Lisätarvikkeet

	Nimelliskoko	l ₉ [mm]	b ₃ [mm]	d ₁ [mm]	l ₄ [mm]	 [g]	Til.nro
Vastapidin (varusteet koukkutyypisiä vipukiinnittimiä varten), Teräs							
	3	26	18	5,2	11	15	23330.9023

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."