SIMPLEX 軟面槌 • 橡膠成分； 鑄鐵外殼和優質木柄

3002.030

產品描述

SIMPLEX 3002 系列兩側均配有橡膠組合物嵌件。
這款中等硬度的橡膠嵌件（3202 系列）絕對是最暢銷的產品。 超低磨損、緩衝衝擊且無味，其使用壽命比傳統橡膠錘更長。
外殼由鑄鐵製成，並配有整合式手柄保護套，可提供高水準的抗斷裂性。
高品質木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀，握持區域有雙層清漆，因此耐髒。
符合智慧型SIMPLEX原理，所有組件均可更換且可改裝。 這意味著金錢和資源的節省。
此版本的尺寸範圍為 D30mm 至 D80mm，作為大錘（3002.081、3002.100），並配有橡膠嵌件和「立式」（3022.261）。
D80mm 版本還提供額外的短手柄 (3002.082)。
產品特點:

- SIMPLEX軟面槌在兩側均帶有復合橡膠內襯（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）。
- 鑄鐵外殼，帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性能。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄； 握把區域帶有雙層清漆（耐髒）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 此版本提供 D30mm 至 D80mm 的尺寸產品，也可作為大錘和 D60mm 和 D80mm 帶橡膠入子和支座。
- D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3002.082)。

應用區域

園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 鋪路的路邊石鑲嵌, 石造工程 / 樓梯設置, 柵欄建造, 鷹架結構, 帳篷結構, 組合屋結構, 木工作業, 維護和維修工作

材質

把手

- 木材

入子

- 合成橡膠，黑色
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
30	90	295	295 x 90 x 30	345	4030618300045	AAA905c002	21-04-09-16	3002.030

應用範例

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。