SIMPLEX 軟面槌 • 超塑/尼龍； 鑄鐵外殼和優質木柄
3078.080

產品描述

SIMPLEX系列3078帶有超塑性/尼龍的插入件組合。
超塑性插件（3207系列）是一種中等硬度的塑料插件，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與註塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。
尼龍嵌件（3208系列）具有出色的抗衝擊性能，並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓成型且極其均勻的材料組成，即使在零以下的溫度下也不會碎裂。此外，它還耐油脂。
外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。
高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。
此版本的尺寸從D30mm到D80mm不等，可以作為大錘（3078.081）
產品特點:
- SIMPLEX軟面槌具有超塑性（白色，中等硬度，非常耐用）/尼龍（白色，堅硬，非常耐磨，即使在零下溫度下也不會崩裂，耐油和油脂）的插入物組合。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄； 握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 尺寸從D30mm到D80mm不等，可作為大錘（3078.081）。

應用區域

工件的調整, 鋒利邊緣的工件組裝, 外殼組裝, 模具結構, 工廠建設, 廳堂建造, 鋼結構, 展場搭建, 板金成形, 維修與保養工作

材質

把手
- 木材

入子 1
- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

入子 2
- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑 (即使溫度低於0)
- 油和油脂抗性

外殼
- 鑄鐵

訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
80	175	490	490 x 175 x 80	3009	4030618302599	AAA905c002	21-04-09-16	3078.080

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。