

SIMPLEX-vaihtopää 50 - 40 • TPE-soft, sininen

3201.051



Tuotekuvaus

SIMPLEX-iskupää TPE-soft (sarja 3201) on kestämuovia ja SIMPLEX-malliston pehmein iskupää. Sen kovuus on noin 65 Shore A. Tämä iskuja tehokkaasti vaimentava sininen iskupää on ihanteellinen vaihtoehto töihin, joissa tarvitaan kevyt kosketus. Perinteisistä kumivasaroista poiketen se ei jätä haitallista mustaa jälkeä. Tämän erikoisversion pään halkaisija on 50 mm, mutta se on rakennettu 40 mm:n runkoon. Ylikokoiset kosketuspinnat antavat maksimaalisen naarmuuntumisuojaan käsiteltäessä arkapintaisia työkappaleita.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-iskupää TPE-soft.
- Sininen.
- Pehmeä.
- Ei värjää.
- Vaimentaa tehokkaasti iskuja.
- Sopii ihanteellisesti töihin, joissa tarvitaan kevyt kosketus.
- Pään halkaisija D50 mm, kiinnitetään D40 mm:n runkoon.
- Ylikokoiset kosketuspinnat suojaavat työkappaleita naarmuuntumiselta.

Käyttö

Kevyiden/herkkien työkappaleiden asettelu, mallien rakentaminen, huonekalujen rakentaminen, viilutyöt

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

- TPE-soft, sininen
- Värjäämätön
- Pehmeä

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
50	55 x 55 x 55	80	4030618304043	AAA905c002	21-04-91-06	3201.051

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."