SIMPLEX 軟面槌 • 橡膠成分/超塑性； 帶有強化鑄鐵外殼和玻璃纖維手柄
3727.060

產品描述

SIMPLEX 3727系列配有復合橡膠/超塑材料的嵌件組合。
中硬橡膠插入件（3202系列）具有超低磨損，抗衝擊緩沖和無味的特性，比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。
超塑性插入件（3207系列）比橡膠插入件具有更大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料插件，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與註塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。
黑色的增強型鑄鋼外殼由於壁厚和支柱的增加而提供了更高的穩定性。重量的增加確保更大的衝擊力。
玻璃纖維手柄極其堅固耐用，具有出色的抗斷裂性。它的形狀符合人體工程學，並包括防滑手柄。它具有光滑的表面，並且是無機的（對濕氣不敏感）。
按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。
該版本的尺寸從D30mm到D80mm不等，可以作為大錘（3727.081）使用。
產品特點:
- SIMPLEX軟面槌通過複合橡膠（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）/超塑性（白色，中硬，非常耐用）的插入件組合而成。
- 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量增加了衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機（對濕氣不敏感）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 尺寸從D30mm到D80mm不等，可作為大錘。

應用區域

園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 鋪路的路邊石鑲嵌, 柵欄建造, 驅動鋼製的楔子, 鷹架結構, 帳篷結構, 板金成形, 組合屋結構, 接合作業, 木工作業, 鋒利邊緣的工件組裝

材質

把手
- 玻璃纖維套上橡膠把手

入子 1
- 合成橡膠，黑色
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

入子 2
- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外殼
- 強化鑄鐵，黑色

訂單資訊

尺寸 Ø			長 x 寬 x 高 [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
60	150	410	410 x 150 x 60	1785	4030618304944	AAA905c002	21-04-09-16	3727.060

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。