SIMPLEX 軟面槌 • 超塑/尼龍； 帶有強化鑄鐵外殼和玻璃纖維手柄
3778.060

產品描述

SIMPLEX 3778 系列配備超塑膠/尼龍嵌件組合。
超塑插件（3207 系列）比橡膠插件能提供更強大的衝擊力。 它是一種中等硬度的塑膠嵌件，由擠壓且極其均勻的材料製成。 因此，與註塑塑膠嵌件相比，它的耐磨性和耐用性要高得多。
尼龍嵌件（3208 系列）具有出色的抗衝擊性能，並保證將最大強度與獨特的耐用性相結合。 它由擠壓且極其均勻的材料組成，即使在零度以下也不會碎裂。 此外，它還耐油和油脂。
由於壁厚和支柱加大，黑色強化鑄鐵外殼提供了更大的穩定性。 重量的增加確保了更大的衝擊力。
玻璃纖維手柄極為堅固耐用，具有出色的抗斷裂性。 它的形狀符合人體工學，並配有防滑手柄。 它具有光滑的表面並且是無機的（對濕氣不敏感）。
符合智慧型SIMPLEX原理，所有組件均可更換且可改裝。 這意味著金錢和資源的節省。
此版本的尺寸範圍為 D30mm 至 D80mm，並可用作大錘 (3778.081)。
產品特點:
- SIMPLEX軟面槌具有超塑性（白色，中等硬度，非常耐用）/尼龍（白色，堅硬，非常耐磨，即使在零下溫度下也不會崩裂，耐油和油脂）的插入物組合。
- 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量增加了衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機（對濕氣不敏感）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 可提供D30mm至80mm以及大鐵鎚（3778.081）。

應用區域

工件的調整, 鋒利邊緣的工件組裝, 外殼組裝, 模具結構, 工廠建設, 廳堂建造, 鋼結構, 展場搭建, 板金成形, 維修與保養工作

材質

把手
- 玻璃纖維套上橡膠把手

入子 1
- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

入子 2
- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑 (即使溫度低於0)
- 油和油脂抗性

外殼
- 強化鑄鐵，黑色

訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
60	150	410	410 x 150 x 60	1750	4030618306405	AAA905c002	21-04-09-16	3778.060

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。