SIMPLEX 劈斧 • 薄型，鑄鋼外殼和山核桃手柄
EH 3007.

產品描述

Halder 的 SIMPLEX 分裂軸將兩種工具合而為一，即一把分裂斧和一把具有最高專業品質的軟面錘，與單獨購買工具相比，可顯著節省成本。 該產品的頂級品質已得到林業工作和林業技術委員會（KWF）的確認。 總重量為2,700公克。
落錘鍛造和硬化的斧頭刃經過研磨和拋光。 其細長的形狀使其成為劈裂針葉木的理想選擇。
D50mm 的超塑嵌件是一種中等硬度的塑膠嵌件，由擠壓且極其均勻的材料製成。 因此，與註塑塑膠嵌件相比，它的耐磨性和耐用性要高得多。 將木材楔入時使用柔軟的一面可以完全消除金屬碎片造成傷害的風險。 更重要的是，塑膠和鋁楔塊的使用壽命大大延長。
外殼由鑄鐵製成，並配有整合式手柄保護套，可提供高水準的抗斷裂性。
長纖維且超耐用的山核桃木手柄經過清漆處理，形狀符合人體工學。
皮革切割保護可防止運輸過程中受傷。
符合智慧型SIMPLEX原理，所有組件均可更換且可改裝。 這意味著金錢和資源的節省。
產品特點:
- 二合一工具：劈斧加軟面槌，比單獨購買工具便宜得多。
- 細長的落鍛斧刀片是劈開針葉木的理想之選。
- 由於採用 D50 毫米（白色、中等硬度且非常耐用）的超塑性嵌件，在楔入木材時不會受到金屬碎片的傷害。
- 顯著提高塑料和鋁楔的使用壽命。
- 輕柔地驅動木樁。
- 鑄鐵外殼，帶有集成手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 長纖維和超耐用的山核桃木手柄，塗漆和符合人體工程學的形狀。
- 所有部件都可以更換/改裝，從而大大節省成本和資源。
- 包括皮革切割保護。
- 總重量為 2,700 克。

應用區域

特別適合劈開軟木

材質

把手
- 胡桃木

入子 1
- 斧頭的刀刃經過鍛造，硬化，研磨和拋光處理。
- 包括塑料插座
- 包括皮革切割保護

入子 2
- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外殼
- 鑄鐵

組裝

只有超級塑膠錘頭（商品編號：3207.060）可以安裝於SIMPLEX劈裂槌上。
軸槳葉3210.750只能安裝在鑄鋼外殼3011.750！

更多資訊

更多產品

- SIMPLEX 劈斧 ，楔形肋，鑄鋼外殼和山核桃手柄

訂單資訊

Ø	尺寸 [mm]			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
50	210	765	100	2700	4030618300809	EAA616c009	21-04-19-01	3007.750

應用範例

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。