SIMPLEX 軟面槌 • 複合橡膠，具有“站立”功能 / 超塑性； 鑄鐵外殼和優質木柄
EH 3027.

產品描述

SIMPLEX軟面槌D60mm 和 D80mm 提供複合橡膠/超塑性插入件組合，是許多應用必不可少的伴侶。 Halder製造的這款暢銷書現在已經得到了進一步的發展：
具有“豎立”（3202.2）形狀的橡膠嵌件具有獨特的造型，使錘子可以牢固地站立在其頭部上，並減少了彎腰的需要，從而可以以更符合人體工程學和背部友善的方式進行工作。經過驗證的橡膠混合物具有超低的耐磨性，衝擊緩衝性和無臭味，比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。
超塑性插入件（3207系列）比橡膠插入件具有更大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料插件，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與註塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。
外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。
高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。
此版本提供 D60mm 和 D80mm 的尺寸產品，也可作為大錘。D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3027.282)。
產品特點:
- Halder 伍全最暢銷產品的進一步發展：具有“立式”（3202.2）的橡膠嵌件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
- SIMPLEX軟面槌通過複合橡膠插入件組合而成，具有“立式”（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）/超塑性（白色，中硬，非常耐用）。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄； 握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸, 也可作為大錘。
- D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3027.282)。

應用區域

園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 鋪路的路邊石鑲嵌, 設置擋土石, 鷹架結構, 帳篷結構, 木工作業, 柵欄建造

這把鎚子的特點是帶有一個“站立”的特殊插入子，該入子已整合到外殼中。

材質

把手
- 木材

入子 1
- 合成橡膠，黑色 ，帶有"站立"功能
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

入子 2
- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外殼
- 鑄鐵

訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
60	150	405	405 x 150 x 60	1540	4030618311119	AAA905c002	21-04-09-16	3027.260
80	175	490	490 x 175 x 80	2820	4030618312062	AAA905c002	21-04-09-16	3027.280

應用範例

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。