SIMPLEX 的長柄大槌 • 具有“站立”功能的橡膠組合物 /超塑性； 帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄 EH 3027.

產品描述

SIMPLEX軟面槌D60mm 和 D80mm 提供複合橡膠/超塑性插入件組合，是許多應用必不可少的伴侶。 Halder製造的這款暢銷書現在已經得到了進一步的發展：
具有“豎立”（3202.2）形狀的橡膠嵌件具有獨特的造型，使錘子可以穩固地站立在其頭部上，並減少了彎腰的需要，從而可以以更符合人體工程學和背部友好的方式進行工作。經過驗證的橡膠混合物具有超低的耐磨性，衝擊緩衝性和無臭味，比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。
超塑性插入件（3207系列）比橡膠插入件具有更大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料插件，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與註塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。
其70厘米的山胡桃木手柄使您可以輕鬆站立，輕鬆握住柔軟的槌頭。
外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。
按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。
此版本的尺寸為D60mm 和 D80mm。也可以用短手柄。
產品特點:

- Halder 最暢銷產品的進一步發展：具有“立式”（3202.2）的橡膠內襯與70厘米手柄相結合，可確保背部友善的工作並減少彎腰的需要。
- SIMPLEX軟面槌通過複合橡膠（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）/超塑性（白色，中硬，非常耐用）的插入件組合而成。
- 長度為70厘米的山胡桃木手柄可以從站立位置輕鬆抓住。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸。 也可以用短手柄。

應用區域

園藝與景觀美化, 鋪路的路邊石鑲嵌, 設置擋土石, 石造工程 / 樓梯設置, 柵欄建造, 驅動鋼製的楔子, 鷹架結構, 帳篷結構, 木工作業, 組合屋結構

這把鎚子的特點是帶有一個“站立”的特殊插入子，該入子已整合到外殼中。

材質

把手
- 胡桃木

入子 1
- 合成橡膠，黑色 ，帶有"站立"功能
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

入子 2
- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外殼
- 鑄鐵

訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	品號
60	150	780	780 x 150 x 60	1900	4030618311164	AAA938c002	3027.261
80	175	800	800 x 175 x 80	3220	4030618312444	AAA938c002	3027.281

應用範例

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。