SIMPLEX 軟面槌 • 複合橡膠，帶“站立”功能 / 尼龍； 鑄鐵外殼和優質木柄
EH 3028.

產品描述

SIMPLEX軟面槌D60mm 和 D80mm 配有復合橡膠/尼龍嵌件組合，可覆蓋廣泛的應用範圍，因此已廣泛用於金屬加工行業。 Halder製造的這款暢銷產品現在已經得到了進一步的發展：
具有“站立”（3202.2）形狀的橡膠嵌件具有獨特的造型，使錘子可以牢固地站立在其頭部上，並減少了彎腰的需要，從而可以以更符合人體工程學和背部友善的方式進行工作。經過驗證的橡膠混合物具有超低的耐磨性，衝擊緩衝性和無臭味，比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。
尼龍嵌件（3208系列）具有出色的抗衝擊性能，並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓成型且非常均勻的材料組成。因此，與註塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下溫度下也不會崩刃。此外，它還耐油脂。
外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。
高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。
此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸, 也可作為大錘。D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3028.282)。
產品特點:
- Halder 伍全最暢銷產品的進一步發展：具有“立式”（3202.2）的橡膠嵌件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
- SIMPLEX軟面槌，帶有“立式”和由複合橡膠（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）/尼龍（白色，堅硬，非常耐磨，即使在子麵板上也不會碎裂）的插入組合 -零溫度，耐油脂。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄； 握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸, 也可作為大錘。
- D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3028.282)。
- Halder暢銷產品。

應用區域

鋒利邊緣的工件組裝, 外殼組裝, 工廠建設, 廳堂建造, 鋼結構, 展場搭建, 維修與保養工作

這把鎚子的特點是帶有一個“站立”的特殊插入子，該入子已整合到外殼中。

材質

把手
- 木材

入子 1
- 合成橡膠，黑色 ，帶有"站立"功能
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

入子 2
- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑 (即使溫度低於0)
- 油和油脂抗性

外殼
- 鑄鐵

訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
60	150	405	405 x 150 x 60	1550	4030618311126	AAA905c002	21-04-09-16	3028.260
80	175	490	490 x 175 x 80	2930	4030618312413	AAA905c002	21-04-09-16	3028.280

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。