SIMPLEX 軟面槌 • 塑料/軟金屬； 鑄鐵外殼和優質木柄
EH 3069.

產品描述

SIMPLEX 3069系列配有塑料/軟金屬嵌件組合。
紅色的塑料插件（3206系列）堅硬，還耐油和油脂。
銀色軟金屬插入件（3209系列）由鋁製成，堅硬，耐熱，可替代經典的鉛錘。
外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。
高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。 這意味著節省了金錢和資源。
此版本的尺寸從D30mm到D60mm不等。
產品特點:
- SIMPLEX軟面槌具有塑料（抗紅，硬，耐油和油脂）/軟金屬（銀，硬，耐熱）的嵌件組合。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄； 握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

應用區域

模具結構, 工廠建設, 汽車和卡車行業的組裝與維修

材質

把手
- 木材

入子 1
- 塑膠，紅色
- 硬
- 油和油脂抗性
- 多功能的

入子 2
- 軟金屬，銀色
- 硬
- 耐熱

外殼
- 鑄鐵

訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
30	90	295	295 x 90 x 30	362	4030618302537	AAA905c002	21-04-09-16	3069.030
40	115	325	325 x 115 x 40	684	4030618302544	AAA905c002	21-04-09-16	3069.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1260	4030618302551	AAA905c002	21-04-09-16	3069.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1717	4030618304654	AAA905c002	21-04-09-16	3069.060

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。