BASEPLEX 軟面錘 • 尼龍/醋酸纖維素，帶鋅壓鑄外殼和木柄
EH 3968.

產品描述

BASEPLEX 在代表產品線中的價格入門模型的同時，無疑符合 Halder 的高質量標準。
BASEPLEX 3968 系列包括醋酸纖維素/尼龍的插入組合。
紅色醋酸纖維素插入物既堅硬又耐油和油脂。
白色尼龍嵌件甚至比紅色尼龍嵌件略硬，而且還耐磨。
主體由優質鋅壓鑄件製成，帶有重擊保護器和技術先進的刀片支架。
木柄符合人體工程學並塗有清漆。
插件和手柄是可更換的。
該版本的尺寸範圍從 D25mm 到 D50mm。
產品特色:
- 帶有醋酸纖維素（紅色，堅硬，耐油和油脂）/尼龍（白色，耐磨）的插入組合的 BASEPLEX 軟面槌。
- 具有慣常 Halder 品質的產品線的價格輸入模型。
- 主體由優質鋅壓鑄製成，帶有一個過衝保護器和一個技術先進的刀片支架。
- 符合人體工程學的塗漆木手柄。
- 插件和手柄是可更換的。
- 尺寸從 D25mm 到 D50mm

應用區域

多用途的使用, 適用於強烈的衝擊

材質

把手
- 木材

入子 1
- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑 (即使溫度低於0)
- 油和油脂抗性

入子 2
- 醋酸纖維素，紅色
- 硬
- 油和油脂抗性

外殼
- 鋅壓鑄

訂單資訊

Ø	尺寸		長 x 寬 x 高 [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
25	86	270	270 x 86 x 25	215	4030618304142	AAA905c002	21-04-09-16	3968.025
30	95	280	280 x 95 x 30	360	4030618304159	AAA905c002	21-04-09-16	3968.030
40	107	325	330 x 103 x 40	510	4030618304166	AAA905c002	21-04-09-16	3968.040
50	115	340	340 x 117 x 50	940	4030618304173	AAA905c002	21-04-09-16	3968.050

應用範例

BASEPLEX
50

BASEPLEX

BASEPLEX

遵守

符合 RoHS
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 號提案的物質

接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。