

Hache à fendre SIMPLEX • embout hache lisse, avec boîtier en fonte malléable et manche en bois d'hickory EH 3007.



Description produit

Les haches à fendre SIMPLEX de Halder sont des outils deux-en-un : une hache à fendre et un maillet de qualité professionnelle absolue. Elles offrent donc une économie considérable par rapport à l'achat séparé.

La grande qualité du produit a été attestée par le Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF - autorité allemande pour les travaux forestiers et la technique sylvicole). La lame de hache matricée et trempée est rectifiée et polie.

Les côtes de coin optimisées améliorent le fendage, empêchent de rester bloqué dans le bois ; cette version convient donc parfaitement pour le fendage de feuillus. Une housse de protection en cuir protège des blessures pendant le transport.

L'embout en superplastique de D50mm est un embout en plastique de dureté moyenne, en matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l'usure et plus durable que les embouts en plastique injecté.

Lors de l'utilisation de coins, ce côté maillet permet d'éviter tout risque de blessure par des éclats de métal. Les coins en plastique et en aluminium ont une durée de vie nettement plus élevée.

Le boîtier en fonte malléable dispose d'une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture. Le manche très solide en hickory à fibres longues est verni et ergonomique. Le poids total est de 2700g.

Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables.

Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Caractéristiques du produit :

- 2 outils en 1 : hache à fendre et maillet, une économie considérable par rapport à l'achat séparé.
- lame de hache matricée de forme élançée, idéale pour fendre des résineux.
- Lors de l'utilisation de coins, pas de risque de blessure par des éclats de métal grâce à l'embout en superplastique D50mm (blanc, moyennement dur, très résistant).
- Durée de vie nettement plus longue des coins en plastique et en aluminium.
- Enfouçage de pieux en douceur.
- Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.
- Manche en hickory à fibres longues très solide, verni et ergonomique.
- Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
- Y compris housse de protection en cuir.
- Poids total 2 700g.

Domaine d'application

Convient particulièrement pour fendre du bois de résineux.

Matières

Manche

- Hickory

Embout 1

- lame de hache forgé et traité, rectifié et polie
- fourni avec douille plastique
- avec étui de protection de la lame de cuir

Embout 2

- Superplastique, blanc
- mi-dur
- très durable
- résistant à l'usure

Boîtier

- fonte malléable

Assemblage

Seul l'insert superplastique 3207.050 doit être monté dans la hache à fendre SIMPLEX.

Lame de hache 3210.750 ne doivent être utilisés que dans les boîtiers en fonte malléable 3011.750!

Plus d'informations

Autres produits

- Hache à fendre SIMPLEX, avec bossages latéraux, boîtier en fonte malléable et manche en hickory

Informations détaillées

Ø	Dimensions				GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
								
50	210	765	100	2700	4030618300809	EAA616c009	21-04-19-01	3007.750

Exemple d'application







Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.