Promo Plus Box Dreamteam Construction • SIMPLEX soft-face mallet D80, rubber composition with "stand-up" / superplastic and PICARD mining sledge BlackTec



Description produit

La Promo Plus Box dreamteam construction vous offre deux vrais experts du domaine de la construction :

Le maillet SIMPLEX de 80 mm de diamètre (Art. 3027.280) avec embout combiné en caoutchouc chargé / superplastique est le best-seller absolu de la maison Halder. Grâce à sa forme judicieuse, l'embout en caoutchouc avec pied assure une position sûre de la tête du marteau et permet de moins se pencher, ce qui rend le travail plus ergonomique et préserve le dos. Le mélange de caoutchouc qui a fait ses preuves s'use très peu, est amortissant et sans odeur et dure beaucoup plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc classique. L'embout en superplastique offre une plus grande force de frappe que l'embout en caoutchouc. Toutes les pièces sont interchangeables / montage ultérieur possible, donc très économique et respectueux de l'environnement.

La boucharde Black Tec[®] FS 328 de PICARD (Art. 0032800-1250) affiche un poids de tête de 1 250 g. Elle comprend un manche indestructible à 3 composants. Le noyau interne en fibre de verre lui confère non seulement une solidité élevée, mais amortit également les vibrations. La tête est forgée en acier spécial PICARD connu pour sa qualité supérieure, trempée et revenue avec soin. Cela réduit l'écaillage et l'usure.

Caractéristiques du produit :

Coffret avantage dreamteam constructio avec les deux spécialistes, le maillet SIMPLEX et la boucharde BlackTec®de PICARD :

- Contient le maillet SIMPLEX de 80 mm de diamètre (Art. 3027.280) avec combinaison d'embouts en caoutchouc chargé avec pied (noir, mi-dur, amortissant, sans odeur,
- à faible usure) / superplastique (blanc, mi-dur, très durable).
- Dernière version du best-seller de HALDER pour la construction/le paysagisme : L'embout en caoutchouc avec
- pied permet de travailler en préservant son dos et de moins se pencher.
- Toutes les pièces sont interchangeables / montage ultérieur possible, donc très économique et respectueux de l'environnement.
- A cela s'ajoute la boucharde BlackTec[®] FS 328 de PICARD (Art. 0032800-1250) de 1 250 g:
- Manche à 3 composants en plastique avec noyau en fibre de verre, sans vibrations.
- Tête peinte en noir par poudrage, protégée contre la corrosion.
- En acier allié spécial PICARD, soigneusement trempé et revenu.
- Bande rectifiée, bords cassés avec soin.
- · Surface de préhension caoutchoutée.

Domaine d'application

Pour travaux

Informations détaillées

Dimensions Longueur x Largeur x Hauteur	I	GTIN	Référence article
[mm]	[9]		
257 x 97 x 534	4250	4030618313199	3027s023



Exemple d'application





Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m - Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.



Page 3 de 3