Maillets SIMPLEX • Plastique / nylon; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois
EH 3068.

Description produit

La série SIMPLEX 3068 dispose de la combinaison d'embouts plastique/nylon.
L'embout en plastique rouge (série 3206) est dur et résistant à l'huile et à la graisse.
L'embout en nylon (série 3208) offre d'excellentes caractéristiques de frappe et garantit une résistance et une durée de vie maximales. Il est composé d'une matière extrudée extrêmement homogène qui le rend nettement plus résistant à l'usure et plus durable et il ne s'écaille pas, même à des températures négatives.
Le boîtier en fonte malléable dispose d'une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.
Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d'une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l'encrassement.
Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.
Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm.
Caractéristiques du produit :

- Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts plastique (rouge, dur, résistant à l'huile et à la graisse) / nylon (blanc, dur, très résistant à l'usure, pas d'écaillage même à des températures négatives, résistant à l'huile et à la graisse).
- Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.
- Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l'encrassement).
- Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
- Disponible de la taille D30mm à D60mm.

Domaine d'application

Utilisation universelle, travaux de montage et de réparation, travaux de maintenance, travaux de la tôle, construction de maisons préfabriquées, charpenterie, construction d'échafaudages, construction de tentes

Matières

Manche
- bois

Embout 1
- Plastique, rouge
- durs
- résistant à l'huile et graisse
- universellement

Embout 2
- Nylon, blanc
- durs
- très résistant à l'usure
- pas d'écaillage
- résistant à l'huile et graisse

Boîtier
- fonte malléable

Informations détaillées

Ø	Dimensions Longueur x Largeur x Hauteur [mm]			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
30	90	295	295 x 90 x 30	337	4030618302506	AAA905c002	21-04-09-16	3068.030
40	115	325	325 x 115 x 40	616	4030618302513	AAA905c002	21-04-09-16	3068.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1140	4030618302520	AAA905c002	21-04-09-16	3068.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1505	4030618304647	AAA905c002	21-04-09-16	3068.060

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.