

## Bussole di posizionamento piana • per perni di sollevamento

22350.1962



## Descrizione prodotto

La guarnizione impedisce la penetrazione di liquidi e sporco. La boccola è quindi particolarmente adatta per l'uso all'aperto.

Le boccole di montaggio sono una veloce e sicura possibilità di applicazione per i perni di sollevamento EH 22350. / EH22351.

Questa versione è indicata per le applicazioni che richiedono l'installazione a filo con la superficie di sollevamento.

Resistenti alla corrosione.

## Materiale

## Bussola

- Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione

## O-ring

- NBR

## Molla

- acciaio inox

## Assemblaggio

Montaggio facile e preciso e costanza di funzionamento garantita.


Montabile su svariati materiali. Adatte a pezzi sottili.

La boccola può essere facilmente installata con l'attrezzo opzionale di montaggio.

E' compatibile con fori ciechi.

Nel caso di pezzi sottili, l'assemblaggio viene eseguito utilizzando un controdamo.

## Disegno




## Caratteristiche

Dimensioni		Per lunghezza nominale	Dimensioni				Coppia di serraggio max.	x	Carico ammesso			Per perni di sollevamento	[g]	Codice			
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>		d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>			l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>				F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	F <sub>3</sub>
H11	[mm]	[mm]	-0,2	+0,3	+0,1	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[mm]	[kN]	[kN]	[kN]	[g]		
12	M24 x 1,5	15	32	14,4	5,1	53	47	22	21	150	1,5	3,5	3,2	2,8	22350.0631 / .0731	125	22350.1962

## Accessori

	Adatto alle misure $d_1$ [mm]	Interasse $\pm 0,1$ [mm]	Diametro dei pioli $-0,1$ [mm]	Quadro di azionamento [in]	 [g]	Codice
<b>Chiave piatta regolabile</b>						
	8	-	3		121	22350.1990
<b>Chiave frontale fissa</b>						
	12	22	5	1/2	185	22350.1997

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.