Bloccaggi Pitbull® 23290.0312



Descrizione prodotto

I bloccaggi Pitbull® sono adatti a bloccare pezzi di altezza ridotta con una forza elevata che agisce anche verso il basso. L' O-ring serve a sollevare il bloccaggio in fase di rilascio. La versione con bordo tipo lama (foto 1) è particolarmente adatta per gli spazi vuoti. La versione con bordi smussati (immagine 2) consente di coprire quasi tutti i tipi di applicazione. La versione in ottone invece prevede un bloccaggio delicato ma sicuro. Il bloccaggio Pitbull® con bordo "modificabile"(figura 3) è stato progettato con un componente aggiuntivo di lavorazione che consente di fresare un contorno nel pezzo. Questa versione in acciaio temprato combina una buona lavorabilità con un'eccellente resistenza all'usura.

I bloccaggi Pitbull[®], si distinguono per le seguenti caratteristiche:

- design salvaspazio
- · altezza di costruzione molto bassa
- · elevata forza di serraggio/ tensione con effetto pull-down
- · ideale per la lavorazione multi-lato e sistemi di bloccaggio multipli

Materiale

Bloccaggio

· Acciaio, temperato

Vite

· Acciaio, bonificato

O-ring


NBR

Maggiori informazioni

Note

L'anello viene utilizzato per sollevare il bloccaggio quando viene rilasciato.


Disegno




Caratteristiche

Dimensioni										sw	Forza di	Coppia			Ĭ	Codice
d	b	I ₁ H9	l ₂	l ₃	h ₁	h ₂ min.	h ₃ ~	h ₄ ~	serr. s		bloccaggio max.	di serraggio max.	min.	max.		
[mm]										[mm]	[kN]	[Nm]	[°C	.]	[g]	
con bor	con bordo lavorato; per serraggio sagomato – Fig. 3, Acciaio															
M12	38,1	42,6	15,24	4,5	16,3	9,5	25,8	21	1,9	10	25	120	-30	80	220	23290.0312

Esempio di applicazione





Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65 https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

