Otturatori • con dado esagonale, corti
EH 22120.

Descrizione prodotto

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.
Le ridotte dimensioni sono la peculiarità di questa esecuzione di otturatori.

Materiale

Corpo
- Acciaio automatico, brunito
- Acciaio inox 1.4305

Puntale
- Acciaio, temperato
- Acciaio inox 1.4305, nichelato

Pomello
- Plastica PA 6, nero, opaco

Assemblaggio

La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).

Funzionamento

Nella versione con arresto tirando il pomello e ruotandolo di 90°, il puntale viene bloccato in posizione retratta (il puntale non sporge).

Maggiori informazioni

Note

Pomello non smontabile.
Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Altri prodotti

- Boccole di montaggio, per otturatori ed arresti
- Anelli distanziali, per otturatori

Disegno



fig. 1



fig. 2 con arresto

Caratteristiche

Dimensioni							SW	Spinta[1]					Codice
d_1 -0,02 -0,05	d_2	d_3	l_1 ~	l_2 min.	l_3 -0,15	l_4		F_1 ~	F_2 ~	min.	max.		
[mm]							[mm]	[N]		[°C]		[g]	
Senza arresto – Fig. 1, Acciaio automatico													
6	M12 x 1,5	25	45	6	10	5	17	7	19	-30	80	35	22120.0226
8	M16 x 1,5	31	54	8	12	6	19	14	24	-30	80	62	22120.0228
Con arresto – Fig. 2, Acciaio automatico													
6	M12 x 1,5	25	45	6	10	5	17	7	19	-30	80	35	22120.0236
8	M16 x 1,5	31	54	8	12	6	19	14	24	-30	80	60	22120.0238
Senza arresto – Fig. 1, acciaio inox													
6	M12 x 1,5	25	45	6	10	5	17	7	19	-30	80	35	22120.0246
8	M16 x 1,5	31	54	8	12	6	19	14	24	-30	80	62	22120.0248
Con arresto – Fig. 2, acciaio inox													
6	M12 x 1,5	25	45	6	10	5	17	7	19	-30	80	35	22120.0256
8	M16 x 1,5	31	54	8	12	6	19	14	24	-30	80	60	22120.0258

[1] Valori medi statistici

Accessori

	Dimensioni d_2 [mm]	Dimensione chiave [mm]	[g]	Codice
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518

Esempio di applicazione



Conformità

Per informazioni dettagliate sulla conformità selezionare il numero di articolo desiderato.