

Mazzuola SECURAL • testa e manico in un unico pezzo di acciaio, inserti rettangolari e resistenti alla rottura EH 3380.



Descrizione prodotto

La mazzuola SECURAL è specializzata per angoli e spigoli grazie ai suoi inserti rettangolari. Realizzati in poliuretano, gli inserti medio duri sono sostituibili. Il rapporto di massa tra la testa della mazzuola e le sfere d'acciaio, abbinato alle proprietà elastiche delle superfici d'impatto, è progettato in maniera ottimale e assicura la massima azione antirimbalo. Ciò consente all'utente di lavorare con uno sforzo ridotto sulle articolazioni pur applicando forze d'impatto estremamente elevate.

La sede saldata longitudinalmente garantisce una connessione assolutamente inscindibile tra la testa della mazza e il manico.

Questo prodotto è disponibile in due misure: 680g e 1,000g con superfici d'impatto che misurano rispettivamente 30 x 40 mm e 35 x 45 mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Inserti intercambiabili, rettangolari e medio duri in poliuretano.
- Consente uno smorzamento del rumore e un lavoro completamente senza rimbalzo.
- Forza d'impatto estremamente elevata con peso ridotto.
- Connessione assolutamente inscindibile tra la testa della mazza e il manico grazie alle saldature longitudinali della sede.
- Disponibile in due misure: 680 g e 1,000 g con superfici d'impatto rispettivamente di 30 x 40 mm e 35 x 45 mm.

Campi di applicazione

Pavimenti in parquet e laminato, costruzione di porte e finestre, costruzione di muri a secco, assemblaggio di mobili, lavori di falegnameria, lavorazione della lamiera, posizionamento e regolazione di pezzi leggeri, riparazione, asportazione materiali

Materiale

Versione

- Sede in lamiera d'acciaio stampata con impugnatura ergonomica in gomma

Inserti

- Poliuretano, giallo, rettangolare
- Durezza media
- Antirumore
- ammortizzazione dell'impatto
- Resistente all'usura

Caratteristiche

Lunghezza x larghezza	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
								
30 x 40	117	300	300 x 117 x 32	680	4030618301844	AAA905c002	21-04-09-16	3380.040
35 x 45	140	310	310 x 140 x 37	1000	4030618310846	AAA905c002	21-04-09-16	3380.045

Esempio di applicazione













Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.