

## Otturatori compatti · con dado esagonale

22110.0243



### Descrizione prodotto

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori. Le esecuzioni con e senza arresto hanno le medesime dimensioni. Lo scarico del filetto ne consente l'avvitamento totale.

### Materiale

#### Corpo

- Acciaio inox 1.4305

#### Puntale

- Acciaio inox 1.4305, nichelato

### Assemblaggio

La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).

### Maggiori informazioni


#### Note

Pomello non smontabile.  
Il controdado è da ordinarsi separatamente.

#### Altri prodotti

- Flange, in zinco pressofuso, per otturatori
- Boccole di montaggio, per otturatori ed arresti
- Anelli distanziali, per otturatori

### Disegno



### Caratteristiche


Dimensioni									SW	Spinta <sup>1)</sup>		max.	g	Codice
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> min.	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>		F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>			
-0,02										~	~			
-0,05														
[mm]														
[mm]														
[N]														
[°C]														
[g]														
Senza pomello – Fig. 2, acciaio inox														
4	M8 x 1	4	M3	7	16	5	4,5	2,5	10	4,5	12	250	9	22110.0243

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

### Accessori

	Dimensioni		Dimensione chiave	g	Codice
	d <sub>2</sub>	[mm]			
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox					
	M 8 x 1		13	2,7	22120.0514

### Esempio di applicazione



### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.