

Box Promozionale BLACKCRAFT Automotive • Mazzuola BLACKCRAFT D60 più supporto magnetico

3379s004



Descrizione prodotto

La box promozionale BLACKCRAFT Automotive non solo contiene la mazzuola BLACKCRAFT antirimbalo con rivestimento in poliuretano, ma è anche dotata del supporto magnetico HALDER, che genera un'elevata forza di tenuta grazie a 6 magneti al neodimio.

La mazzuola BLACKCRAFT D60 è classificata tra le mazzuole antirimbalo grazie alla sua testa tubolare riempita di pallini d'acciaio.

Il risultato è un impatto di portata eccezionale. Inoltre, le mazzuole BLACKCRAFT consentono di lavorare con una sicurezza notevolmente migliore, uno sforzo ridotto sulle articolazioni e una maggiore attenuazione del rumore rispetto alle normali mazzuole in acciaio.

Il BLACKCRAFT è completamente ricoperto da un rivestimento in poliuretano. Oltre a mantenere la mazzuola priva di corrosione, questo rivestimento protegge i pezzi di lavorazione, previene graffi e scintille in caso di colpi errati e ha un ulteriore effetto di riduzione delle vibrazioni. Lo spesso strato di poliuretano sui lati di impatto garantisce una lunga durata.

Il supporto magnetico di Halder viene utilizzato come supporto multifunzionale e versatile per pistole di soffiaggio, cavi, tubi, abbigliamento, nastro segnaletico e molto altro.

Il supporto rende un gioco da ragazzi attaccare / appendere gli oggetti senza la necessità di avvitare il supporto in posizione. Realizzato in plastica, il robusto supporto vanta un'enorme forza di tenuta grazie ai 6 magneti al neodimio installati nel magnete con base in acciaio (D65mm). La superficie di contatto rivestita in gomma è resistente all'olio e previene i graffi sulla superficie di tenuta.

La forma speciale prevede zone a doppio uso (ad esempio per una pistola ad aria compressa e un tubo flessibile) e impedisce agli oggetti attaccati / appesi di scivolare inavvertitamente. Ciò mantiene il posto di lavoro sicuro ed elimina qualsiasi rischio di inciampo.

Caratteristiche del prodotto:

Plus Box comprende la mazzuola BLACKCRAFT e il supporto magnetico HALDER.

- Include la mazzuola BLACKCRAFT D60mm, unica nel suo genere.
 - Senza rimbalzo, per colpi extra potenti.
 - Antirumore e delicato sulle articolazioni.
 - Completamente ricoperto da un rivestimento in poliuretano: nessuna corrosione, nessun graffio sul pezzo, nessuna scintilla in caso di urti accidentali, ulteriore effetto di riduzione delle vibrazioni.
 - Lunga durata grazie allo spesso rivestimento in poliuretano sui lati di impatto.
 - Manico in tubo d'acciaio ergonomico, antiscivolo e infrangibile.
- In aggiunta, il supporto magnetico Halder in nero, un supporto multifunzionale senza la necessità di avvitare il supporto in posizione.
 - Design robusto di plastica.
 - Enorme forza di tenuta grazie a sei magneti ad neodimio (D65mm).
 - La superficie di contatto rivestita in gomma è resistente all'olio e previene i graffi sulla superficie di tenuta.
 - La forma speciale prevede zone a doppio uso.

Campi di applicazione

Lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion, rimuovere pneumatici bloccati, lavori di carrozzeria, rimozione di ammaccature, posizionamento e regolazione di pezzi leggeri, lavori di raddrizzamento, lavorazione della lamiera, lavori di manutenzione, lavori su componenti con superfici sensibili

Caratteristiche

Dimensioni Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
125 x 90 x 405	2000	4030618314004	AAA905c002	21-04-09-16	3379s004

Esempio di applicazione





Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.