

## Posizionatori • lisci, con colletto e sfera, autobloccanti - POLLICI

EH 2B080.



### Descrizione prodotto

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori. Grazie al sistema autobloccante, questi posizionatori possono essere inseriti in fori di ricezione con tolleranze fino a 0,2 mm. In questo modo i costi di lavorazione del foro di alloggiamento sono notevolmente contenuti.

### Materiale

- Corpo**
- Termoplastica POM, nera
- Sfera**
- Acciaio inox, temperato
- Molla**
- acciaio inox

### Assemblaggio

Grazie alla flessibilità del corpo è possibile il montaggio manuale, così come è garantita l'operatività in caso di montaggio verso il basso.

### Maggiori informazioni

### Note

Esecuzioni speciali a richiesta. I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.


### Riferimenti

Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

### Altri prodotti

- Posizionatori, lisci, con colletto e sfera, autobloccanti

### Disegno



### Caratteristiche

d <sub>1</sub> +0,004	Dimensioni				Corsa s [in]	Spinta <sup>1)</sup>		min.   max. [°F]		Foro di ricezione D <sub>1</sub> +0,008 [in]	oz	Codice
	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ±0,01	l <sub>2</sub>		F <sub>1</sub> ~ [lb]	F <sub>2</sub> ~ [lb]					
3/16	0,157	0,220	0,236	0,039	0,039	1,3	2,1	-22	122	3/16	0,012	2B080.0050
1/4	0,197	0,276	0,276	0,039	0,059	1,4	2,8	-22	122	1/4	0,024	2B080.0060
5/16	0,256	0,335	0,354	0,039	0,075	1,9	4,5	-22	122	5/16	0,051	2B080.0080
3/8	0,315	0,433	0,531	0,059	0,091	2,7	5,0	-22	122	3/8	0,103	2B080.0090
1/2	0,394	0,551	0,630	0,059	0,126	3,1	5,6	-22	122	1/2	0,208	2B080.0120

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.