

Mazzuole SIMPLEX • TPE-morbido / superplastica; sede in ghisa temperata, manico in legno di alta qualità
3017.080



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3017 è disponibile con combinazione di inserti TPE-morbido / superplastica. L'inserto blu TPE-morbido (serie 3201) è l'inserto più morbido della linea SIMPLEX e offre una forte ammortizzazione degli urti per lavori che richiedono un tocco leggero. A differenza delle mazzuole in gomma convenzionali, non lascia nessun segno indesiderato. L'inserto in superplastica (serie 3207) garantisce una forza di impatto maggiore rispetto a l'inserto in gomma è un inserto in plastica di durezza media realizzato in materiale estruso e estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è quindi maggiormente resistente a tempo e usura. Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura. Antivibrazioni e sagomato ergonomicamente, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice sull'impugnatura per resistere allo sporco. In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse. Misure disponibili da D30mm a D80mm. La versione D80mm disponibile anche con manico extra corto (3017.082).

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti TPE-morbido (blu, morbido, non segna) / superplastica (bianco, media durezza, molto duraturo).
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, anti-vibrante e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Misure disponibili da D30mm a D80mm.
- D80mm disponibile anche con manico extra corto (3017.082).

Campi di applicazione

Piastrellatura, posa di pietre, lavori di falegnameria, costruzione porte, assemblaggio di mobili, montaggio e regolazione in ambienti delicati

Materiale

Manico

- Legno

Inserto 1

- TPE-morbido, blu
- non segna
- morbido

Inserto 2

- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Ø	Dimensioni			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza [mm]					
80	175	490	490 x 175 x 80	2730	4030618312314	AAA905c002	21-04-09-16	3017.080

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.