Bloccaggi compatti • con leva inclinata
EH 23210.

Descrizione prodotto

La ganascia preme il pezzo sia orizzontalmente sia con una componente verticale. Il profilo basso del bloccaggio consente la lavorazione di pezzi molto sottili. In combinazione con i riscontri EH 23280., questi elementi possono sostituire con successo attrezzi speciali.

Materiale

- Acciaio cementato, brunito

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Riscontri, cilindrici

Disegno





Caratteristiche

Dimensione cava	Dimensioni													Spinta orizzontale max.		Codice
	d_1	a	b	d_2	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	l_1	l_2	l_3	s			
[mm]	[mm]													[kN]	[g]	
Con ganascia piana, bloccaggio in senso orario																
10	**M 8**	9,6	32	8,4	20	30	8	40	12,6	132	50	32	3	3,5	266	23210.0101
12	**M12**	11,6	48	12,5	38	63	16	62	–	190	72	40	4	7,0	880	23210.0321
14	**M12**	13,6	48	12,5	38	40	16	62	19,1	190	72	40	4	7,0	858	23210.0341
Con ganascia piana, bloccaggio in senso antiorario																
10	**M 8**	9,6	32	8,4	20	30	8	40	12,6	132	50	32	3	3,5	265	23210.0105
12	**M12**	11,6	48	12,5	38	63	16	62	–	190	72	40	4	7,0	868	23210.0325
14	**M12**	13,6	48	12,5	38	40	16	62	19,1	190	72	40	4	7,0	860	23210.0345
Con ganascia prismatica, bloccaggio in senso orario																
10	**M 8**	9,6	32	8,4	20	30	8	40	12,6	132	50	32	3	3,5	264	23210.0102
12	**M12**	11,6	48	12,5	38	63	16	62	–	190	72	40	4	7,0	889	23210.0322
14	**M12**	13,6	48	12,5	38	40	16	62	19,1	190	72	40	4	7,0	838	23210.0342
Con ganascia prismatica, bloccaggio in senso antiorario																
10	**M 8**	9,6	32	8,4	20	30	8	40	12,6	132	50	32	3	3,5	263	23210.0106
12	**M12**	11,6	48	12,5	38	63	16	62	–	190	72	40	4	7,0	900	23210.0326
14	**M12**	13,6	48	12,5	38	40	16	62	19,1	190	72	40	4	7,0	841	23210.0346

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65

L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.