# Bloccaggi a spinta/trazione EH 23229.



# **Descrizione prodotto**

Questo bloccaggio è utilizzato per un facile e sicuro posizionamento dei pezzi o componenti prima del serraggio o del montaggio definitivo.

Grazie alla predisposizione su entrambi i lati, è possibile fissare elementi che si adattano al pezzo, ad esempio prismi, bulloni di serraggio, elementi di allineamento.

## **Materiale**

### Perno

· Acciaio, brunito


### Corpo

· Acciaio, zincato

## Molla

· Acciaio inox 1.4310

# Disegno




## Caratteristiche

Dimensioni								Corsa	sw		Spinta		I	Codice
d <sub>1</sub>	$d_2$	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	I <sub>1</sub> -1	l <sub>2</sub> ±0,5	l <sub>3</sub>	<b>l₄</b> -0,5	s ~	SW <sub>1</sub>	SW <sub>2</sub>	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub>		
	[mm]								[mm]		[N]		[g]	
Spinta ridotta														
M12	M4 x 8	7	6	11,0	4,5	5	1,5	3,5	10	6	5	20	5,1	23229.0005
M12	M4 x 8	7	6	18,5	7,0	5	1,5	6,0	10	6	5	20	8,7	23229.0010
M12	M4 x 8	7	6	26,0	11,0	5	1,5	10,0	10	6	5	20	13,0	23229.0015
Spinta norm	ale													
M12	M4 x 8	7	6	11,0	4,5	5	1,5	3,0	10	6	10	45	5,3	23229.0020
M12	M4 x 8	7	6	18,5	7,0	5	1,5	5,0	10	6	10	45	8,7	23229.0025
M12	M4 x 8	7	6	26,0	11,0	5	1,5	8,0	10	6	10	45	14,0	23229.0030
M18 x 1,5	M6 x 12	11	10	18,0	6,0	6	2,0	4,0	16	9	30	120	22,0	23229.0050
M18 x 1,5	M6 x 12	11	10	31,5	11,5	6	2,0	7,0	16	9	30	120	42,0	23229.0055
M18 x 1,5	M6 x 12	11	10	45,0	16,0	6	2,0	12,5	16	9	60	180	63,0	23229.0060
Spinta magg	jiorata													
M12	M4 x 8	7	6	11,0	4,5	5	1,5	3,0	10	6	20	90	5,4	23229.0035
M12	M4 x 8	7	6	18,5	7,0	5	1,5	5,0	10	6	20	90	9,0	23229.0040
M12	M4 x 8	7	6	26,0	11,0	5	1,5	8,0	10	6	20	90	14,0	23229.0045



# Esempio di applicazione



# Conformità

## Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

# Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi https://www.P65Warnings.ca.gov/

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

