

Mazzuole SIMPLEX 50:40 • TPE-morbido; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità EH 3001.



Descrizione prodotto

Questa mazzuola SIMPLEX della serie 3001 è dotata di speciali inserti D50mm integrati nella sede D40mm. Le superfici di contatto sovradimensionate offrono la massima protezione durante la lavorazione delicata di pezzi con superfici sensibili.

Questo modello è dotato dell'inserto TPE-morbido (3201.051) su entrambi i lati. Questo inserto è l'inserto più morbido della linea SIMPLEX e offre una forte ammortizzazione agli impatti per i lavori che richiedono un tocco leggero. A differenza delle tradizionali mazze di gomma, non lascia tracce nere indesiderate.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione dell'impugnatura integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.

Smorzando le vibrazioni e avendo forma sagomata, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati.

Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Le superfici di contatto sovradimensionate garantiscono una maggiore protezione e una migliore precisione di utilizzo su superfici delicate.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con inserti in TPE-morbido (blu, morbido, antigraffio, ammortizzante ad alto impatto) su entrambi i lati.
- Superfici di contatto D50mm sovradimensionate sono integrate nella sede D40mm: massima protezione durante il lavoro su superfici sensibili.
- Sede in ghisa con manicotto di protezione del manico integrata ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.

Campi di applicazione

Posizionamento e regolazione di pezzi leggeri / delicati, prototipazione, assemblaggio di mobili, rivestimento estetico, montaggio e regolazione in ambienti delicati, tappezzeria / selleria, rimozione di tappezzerie, distacco di grappe

Materiale

Manico

- Legno

Inserti

- TPE-morbido, blu
- non segna
- morbido

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

| Ø | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Lunghezza x larghezza x altezza [mm] | Peso [g] | GTIN | ecl@ss 10.1 | Codice ¹⁾ |
|----|-----------|-----------|---------|---|-------------|---------------|-------------|----------------------|
| | | | | | | | | 3001.051 |
| 50 | 120 | 330 | | 330 x 110 x 50 | 680 | 4030618305552 | 21-04-09-16 | 3001.051 |

¹⁾ Gli inserti speciali Ø50 sono montati nella sede Ø40 su questa mazzuola.

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.