Mazzuole SIMPLEX · Plastica; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibre di vetro 3706.050





Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3706 è dotata di inserto in plastica su entrambi i lati.

Questo inserto rosso (serie 3206) è duro e resistente anche a olio e grasso.

Il corpo in acciaio fuso rinforzato di colore nero garantisce una maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L'aumento di peso garantisce una maggiore forza di impatto.

Estremamente robusto e resistente, il manico in fibre di vetro offre un'eccezionale resistenza alla rottura. Ha una forma ergonomica e include una maniglia antiscivolo possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all'umidità).

I linea con il principio SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati. Questo si traduce in risparmio di denaro e risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D60mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con inserti in plastica (rosso, duro, resistente ad olio e grasso) su entrambi i lati.
- La sede in acciaio fuso rinforzato con grande stabilita aumenta la forza d'impatto aggiungendo peso.
- Manico in fibra di vetro eccezionalmente robusto e resistente con impugnatura antiscivolo, inorganica (non sensibile all'umidità).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati con conseguente risparmio di costi e risorse.
- · Misure disponibili da D30mm a D60mm.

Campi di applicazione

Uso versatile, lavori di montaggio e riparazione, lavori di manutenzione, lavorazione della lamiera, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture

Materiale

Manico

· Fibra di vetro con impugnatura in gomma

Inserti

- · Plastica, rosso
- Duro
- Resistente ad oli e grassi

Sede

Ghisa temperata rinforzata, nera

Caratteristiche

Ø	— i:	Dir	nensioni Lunghezza x larghezza x altezza	Ĭ	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
[mm]				[g]				
50	135	335	335 x 135 x 50	1230	4030618303473	AAA905c002	21-04-09-16	3706.050

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65 https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

