

## Inserto SIMPLEX · Composizione di gomma, nero

EH 3202.



### Descrizione prodotto

L'inserto in gomma SIMPLEX (serie 3202) con una durezza di circa 95 shore A è un inserto di media durezza. A bassissima usura, ammortizzante agli urti e inodore, questo inserto nero offre una durata maggiore rispetto a una mazza di gomma convenzionale. Questo top seller è disponibile nelle misure che vanno da D30mm a D100mm e nella misura D60mm e D80mm con base d'appoggio (3202.2).

Caratteristiche del prodotto:

- Inserto in composizione di gomma SIMPLEX
- Nero
- Medio duro
- Ammortizzante agli urti
- Inodore
- Usura ultra bassa
- Disponibile nelle misure da D30mm a D100mm e nella misura D60mm e D80mm con base d'appoggio
- Top seller di Halder

### Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, posa di cordoli, sistematura di murature e scale, costruzione di recinzioni, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria lavori di manutenzione e riparazione

### Materiale

#### Inserto

- Composizione di gomma, nero
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

### Caratteristiche

Ø	Dimensioni Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
30	37 x 32 x 33	30	4030618300960	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3202.030</a>
40	45 x 40 x 40	65	4030618300977	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3202.040</a>
50	55 x 55 x 55	125	4030618300984	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3202.050</a>
60	65 x 66 x 66	205	4030618300991	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3202.060</a>
80	89 x 91 x 71	430	4030618301004	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3202.080</a>
100	70 x 100 x 100	600	4030618310266	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3202.100</a>

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.