


보이지 않는 힘, SUPERCRAFT 원리



무반동 작업

- 1 관절 친화적
- 2 소음 감소
- 3 매우 높은 충격 강도
- 4 내마모성 인서트

HALDER

STRIKE A BLOW WITH MANUFACTURING QUALITY

**THE
ORIGINAL
MADE IN
GERMANY.**



ERWIN HALDER KG

Erwin-Halder-Straße 5-9
88480 Achstetten-Bronnen
Germany

Phone +49 7392 7009-0
Fax +49 7392 7009-160
info@halder.com
www.halder.com

HALDEROEMHELD KOREA

할더·림헬드 코리아(주)

13209 경기도 성남시 중원구 사기막골로 45번길 14
우림라이온스밸리 2차 B-1405

sales@halder-roemheld.co.kr
www.halder-roemheld.co.kr

T 031 736 4762 / F 031 736 4764



KR/07/2017


HALDER

THE ORIGINAL FOR PROFESSIONALS

Soft-face mallets and forestry tools



간단하고 영리한, SIMPLEX 원리



- 1 모든 부품은 언제나 쉽게 교체 가능합니다.
- 2 작업환경에 따라 다양한 경도의 인서트를 사용할 수 있습니다.
- 3 하우징은 주철 하우징 또는 알루미늄, 강화 주철 하우징을 선택하실 수 있습니다.
- 4 손잡이는 고품질의 나무 또는 유리섬유(FIBRE GLASS)를 선택하실 수 있습니다.



→ TPE-연질
연질 / 제품 손상 최소화
경도 ●○○○○



→ 합성 고무
중질 / 충격 완화
무취 / 내마모성
경도 ●●○○○



→ TPE-중질
중질 / 제품 손상 최소화
경도 ●●○○○



→ 슈퍼 플라스틱
중질 / 높은 내구성
내마모성
경도 ●●●○○



→ 플라스틱
경질 / 윤활유 및 오일에 내성
경도 ●●●●○



→ 나일론
경질 / 뛰어난 내마모성
조각나지 않음 / 윤활유 및 오일에 내성
경도 ●●●●○



→ 경금속
경질 / 내열성
경도 ●●●●●



→ 동
플라스틱 소켓 / 경질
경도 ●●●●●

각 작업을 위하여 준비한 완벽한 망치



당신이 프로이트든 아마추어이든 최고의 결과물을 만들기 위해서는 다음의 두가지가 필요하죠! 최고의 작업에 대한 열망, 그리고 당신을 뒷받침 해 줄 수 있는 바로 이것!

지난 80 년간, Halder 사의 소프트 페이스 망치와 임업용 공구들은 뛰어난 해결책임과 동시에 높은 품질과 재질을 증명했습니다. Made in Germany



건설 / 원예 / 조경

→ 바닥 수평 고르기, 포장 (민감한 재질)

3113 SIMPLEX 소프트-페이스 망치 · TPE-연질/TPE-중질 · Ø 30-60 mm

→ 연석 세팅, 포장

3027 SIMPLEX 소프트-페이스 망치 · 합성 고무 / 슈퍼 플라스틱 · Ø 30-80 mm

→ 연석 세팅

3027 SIMPLEX 소프트-페이스 망치 · 합성 고무 / 슈퍼 플라스틱 · Ø 80 mm

→ 자연석 세팅, 석조 작업 / 계단 세팅

3013 SIMPLEX 소프트-페이스 망치 · TPE-연질/TPE-중질 · Ø 30-60 mm

→ 콘크리트 거푸집 공사

3366 SUPERCRAFT 대형 망치, 무반동 · Ø 80-100 mm

유지보수 / 수리

→ 가볍게 사용하거나 일반적인 작업

3968 BASEPLEX 소프트-페이스 망치 · 식이섬유소수지/나일론 · Ø 25-50 mm

3026 SIMPLEX 소프트-페이스 망치 · 합성고무 / 플라스틱 · Ø 30-60 mm

→ 강한 타격이 필요한 작업

3366 SUPERCRAFT 소프트-페이스 망치, 무반동 · 히코리 손잡이 · Ø 20-80 mm

3389 SUPERCRAFT 소프트-페이스 망치, 무반동 · 3중 복합소재 손잡이 · Ø 40-60 mm

3666 MAXXCRAFT 망치 · 300-1000 g

→ 자동차와 트럭 관련

3029 SIMPLEX 소프트-페이스 망치 · 합성 고무 / 경금속 · Ø 30-80 mm

3749 SIMPLEX 소프트-페이스 망치 · 동 / 경금속 · Ø 30-40 mm

3389 SUPERCRAFT 소프트-페이스 망치, 무반동 · 3중 복합소재 손잡이 · Ø 40-60 mm

3408 펀치, 무반동 · Ø 10-15 mm

→ 타이어 교체 작업

3379 BLACKCRAFT 소프트-페이스 망치, 무반동 · Ø 40-60 mm

끼워맞춤 / 목공 작업

→ 조명 세팅 / 민감한 공작물, 베니어 합판 작업

3117 SIMPLEX 소프트-페이스 망치 · TPE-연질/슈퍼플라스틱 · 50:40 · Ø 50 mm

→ 가구 조립

3013 SIMPLEX 소프트-페이스 망치 · TPE-연질/TPE-중질 · Ø 30-60 mm

→ 핀 작업

3666 MAXXCRAFT 망치 · 300-1000 g

→ 지붕 작업

3366 SUPERCRAFT 대형 망치, 무반동 · Ø 80-100 mm

인테리어

→ 마루 맞춤과 합판 바닥 작업

3380 SECURAL 소프트-페이스 망치, 무반동 · 30x40 mm

3666 MAXXCRAFT 망치 · 300-1000 g

→ 바닥 수평 고르기, 조립식 벽체 시공

3013 SIMPLEX 소프트-페이스 망치 · TPE-연질/TPE-중질 · Ø 30-60 mm

3380 SECURAL 소프트-페이스 망치, 무반동 · 30x40 mm

→ 천장 몰딩 시공

3408 펀치, 무반동 · Ø 20-50 mm

금속판 성형

→ 절곡 및 벤딩 작업

3366 SUPERCRAFT 소프트-페이스 망치, 무반동 · 히코리 손잡이 · Ø 20-80 mm

3380 SECURAL 소프트-페이스 망치, 무반동 · 30x40 mm

3748 SIMPLEX 소프트-페이스 망치 · 동/나일론 · Ø 30-40 mm

→ 설치 작업

3380 SECURAL 소프트-페이스 망치, 무반동 · 30x40 mm

3906 BASEPLEX 소프트-페이스 망치 · 식이섬유소수지 · Ø 25-50 mm

3677 FERROPLEX 콤비 망치 · Ø 30-35 mm

금속가공 산업

→ 가공물 포지셔닝 및 조정

3366 SUPERCRAFT 소프트-페이스 망치, 무반동 · 히코리 손잡이 · Ø 20-80 mm

3377 SUPERCRAFT 소프트-페이스 망치, 무반동 · Steel tube handle · Ø 25-70 mm

3380 SECURAL 소프트-페이스 망치, 무반동 · 30x40 mm

3028 SIMPLEX 소프트-페이스 망치 · 합성 고무/나일론 · Ø 30-80 mm

3408 펀치, 무반동 · Ø 20-50 mm

→ 교정 작업, 플랜트 건설

3748 SIMPLEX 소프트-페이스 망치 · 동/나일론 · Ø 30-40 mm

3666 MAXXCRAFT 망치 · 300-1000 g

→ 하우징 조립, 금형 제작

3089 SIMPLEX 소프트-페이스 망치 · 나일론/경금속 · Ø 30-80 mm

농업 / 임업

→ 옴타리 시공

3007 SIMPLEX 대형 망치 · 슈퍼플라스틱 · Ø 80-140 mm

3366 SUPERCRAFT 대형 망치, 무반동 · Ø 80-100 mm

→ 1m 목재 쪼개기 작업, 썰기 작업

3007 SIMPLEX 도끼 망치

→ 목재 쪼개기 작업, 썰기 작업

3007 SIMPLEX 도끼

→ 1m 목재 쪼개기 작업

3556 썰기

→ 작은 목재/장작 쪼개기 작업

3555 손도끼 · 단조