

## 인덱스 플런저 · 얇은 판용 22120.0286



### 제품 설명

얇은 두께의 판에 적합한 관통 보어가 있는 인덱스 플런저.

### 재질

- 몸체
- 스틸, 아연 도금처리
- 잠금핀
- 스텐레스 스틸 1.4305, 니켈 도금
- 손잡이
- 플라스틱 PA 6, 검은색, 무광

### 조립

콜릿을 조여 1-5mm 두께의 판에 인덱스 플런저 설치.

### 작동

잠금 장치가 있는 타입의 경우 손잡이를 당겨 90° 돌리면, 톱니 멈추개에 의해 고정된다. 클램핑 길이에 따라, 볼트가 튀어나올 수 있음.

### 더 많은 정보

### 참조

손잡이 분리 불가능

### 추가 제품

- 위치 부싱, 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용

### 그림





그림 1



잠금장치 있음

그림 2

### 주문 정보


| 치수             |                |                |                |                |                |                |       | WS <sub>1</sub> | WS <sub>2</sub> | 스프링력 <sup>1)</sup> |                |  |  | 제품 번호. |            |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| d <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | s     |                 |                 | F <sub>1</sub>     | F <sub>2</sub> | 최소                                                                                    | 최대                                                                                    |        |            |
| -0,02<br>-0,05 |                |                |                |                |                |                |       |                 |                 | ~                  | ~              |                                                                                       |                                                                                       |        |            |
| [mm]           |                |                |                |                |                |                |       | [mm]            | [mm]            | [N]                |                | [°C]                                                                                  |                                                                                       | [g]    |            |
| 잠금장치 있음 – 그림 2 |                |                |                |                |                |                |       |                 |                 |                    |                |                                                                                       |                                                                                       |        |            |
| 6              | 8,5            | 25             | 10             | 34             | 6              | 10             | 1 – 5 | 17              | 14              | 8,5                | 22             | -30                                                                                   | 80                                                                                    | 39     | 22120.0286 |

<sup>1)</sup> 통계상 평균수치임

액세서리

|                                                                                   | <br>[g] | 제품 번호.     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 링 스패너, 평평한 버전                                                                     |                                                                                          |            |
|  | 26                                                                                       | 22120.0299 |

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 압과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.