

정밀 인덱스 플런저 · 원통형 핀이 달린 타입 22130.0020



제품 설명

정밀 인덱스 플런저는 부쉬와 함께 쓰여 빠른 포지셔닝과 고정을 위한 완벽한 결합을 이룬다. 정밀 인덱스 플런저와 부쉬는 매우 정밀하게 가공되어, 두 부품의 높은 반복정도를 보장한다.

재질

나사 고정식 패드

- 표면-경화처리 스틸, 표면-경화처리, 흑색처리와 연마처리

부쉬

- 표면-경화처리 스틸, 표면-경화처리, 흑색처리와 연마처리

몸체

- 표면-경화처리 스틸, 표면-경화처리, 흑색처리와 연마처리

볼 손잡이

- 플라스틱, 회색

조립

정밀한 셋팅을 하려면, 오일 등이 들어가지 않도록 조립 후 손잡이 볼과 인덱스 플런저를 접촉시켜야 한다.

작동

잠금장치가 있는 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 90° 돌릴 수 있다.

더 많은 정보

참조

부싱은 반드시 따로 주문해야 함.

그림




그림 1




그림 2




그림 3

주문 정보


d ₁ -0,005 -0,01	d ₂	d ₃ n6	d ₄	d ₅	치수					스프링력 ¹⁾			제품 번호.	
					l ₁ 최소	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	F ₁ ~	F ₂ ~			
					[mm]					[N]				[g]
					잠금장치 없음 - 그림 1									
20	33	30	40	M10	10	3	50	13	41,5	36	63	350	22130.0020	

¹⁾ 통계상 평균수치임

액세서리

	d ₁ +0,005	d ₂	치수 d ₃ n6 [mm]	l ₁ 최소	l ₂	 [g]	제품 번호.
	정밀 인덱스 플런저용 소켓, 원통형 – 그림 3						
							
	20	33	30	16	13,0	51	22130.0094

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 압과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.