SIMPLEX 소프트 페이스 망치 • TPE-소프트/고무 구성; 주철 하우징과 고품질의 짧은 나무 손잡이 포함

3012.082

제품 설명

이 SIMPLEX 소프트 페이스 해머에는 극히 짧은 손잡이가 있습니다. 손잡이 끝이 부딪히는 것을 방지하는 컴팩트한 디자인 -예: 포장할 때- 바닥에.
SIMPLEX 3012시리즈는 가장 인기 많은 조합인 TPE-연질과 합성 고무 인써트 조합으로 제공됩니다.
파란색 TPE-연질 인써트(3201시리즈)는 SIMPLEX라인 중 가장 연질 인써트로, 가벼운 터치를 요구하는 작업 시 강한 충격 완화를 제공합니다. 기존의 고무 망치와 달리, TPE-연질은 원치않는 어떠한 검은 자국도 남기지 않습니다.
내마모성, 충격완화 및 무취성인 중질 고무 인써트(3202시리즈)는 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다.
주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다.
고품질, 진동 감쇠, 인체 공학적인 모양의 매우 짧은 나무 손잡이는 그립 부분이 이중 래커 처리되어 있어 먼지에 강합니다.
스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.
제품 특징:

- TPE-연질 (파란색, 연질, 자국 방지)과 합성 고무 (검은색, 중질, 충격 완화, 무취, 내마모성) 인써트 조합의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치 D80mm.
- 극히 짧은 핸들, 핸들의 끝 부분이 부딪히지 않습니다.
- 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우징.
- 고품질, 진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 나무 손잡이; 그립 부분 이중 코팅처리 (오염에 대한 내성).
- 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.

적용 범위

정원 조경 작업, 도로 포장 작업, 타일 작업 / 도로 포장 작업

재질

손잡이
- 목재

인써트 1
- TPE-연질, 파란색
- 자국 방지
- 민자형

인써트 2
- 합성 고무, 검은색
- 중질
- 충격 완화
- 무취
- 내마모성

케이스
- 주철

주문 정보

치수				핸들 전		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
Ø			길이 x 넓이 x 높이						
			[mm]		[g]				
80	175	325	325 x 175 x 80	**아주 짧은**	2740	4030618312888	AAA905c002	21-04-09-16	**3012.082**

규정 준수

RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.