

SIMPLEX 소프트 페이스 망치 · TPE-중질 / 슈퍼 플라스틱; 알루미늄 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함

3137.060



제품 설명

SIMPLEX 3137시리즈는 TPE-중질과 슈퍼 플라스틱 인써트 조합으로 제공됩니다. 회색 TPE-중질 인써트(3203시리즈)는 검은색 고무 인써트(3202시리즈)와 비슷한 충격력을 제공합니다. 차이점은 원치 않는 검은 자국을 남기지 않습니다.

슈퍼 플라스틱 인써트(3207시리즈)는 고무 인써트보다 강한 충격력을 제공합니다. 슈퍼 플라스틱은 압출 성형된 극히 단일 재료로 만들어진 플라스틱입니다. 사출 성형된 플라스틱 인써트와 비교해서, 슈퍼 플라스틱은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어납니다.

핸들 보호 슬리브가 내장된 조경량 알루미늄 하우징을 통해 작업자가 쉽게 적절한 충격력을 가지고 제어할 수 있습니다. 이는 부서지기 쉬운 자재를 아주 쉽게 작업할 수 있습니다.

진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

이 버전은 D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

제품 특징:

- TPE-중질 (회색, 중질, 자국 방지)과 슈퍼 플라스틱 (흰색, 중질, 뛰어난 내구성) 인써트 조합의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치
- 핸들 보호 슬리브가 내장된 조경량 알루미늄 하우징을 통해 작업자가 쉽게 적절한 충격력을 가지고 제어할 수 있음 (부서지기 쉬운 자재를 작업하는데 적합).
- 고품질, 진동 감쇠 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이; 그립 부분 이중 코팅처리 (오염에 대한 내성).
- 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
- D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

적용 범위

바닥 수평 고르기, 도로 포장 (민감한 재질), 가볍거나 민감한 가공물의 조정 및 위치잡기, 끼워맞춤 작업, 시제품 제작, 창문/도어 공사, 가구 조립

재질

손잡이

- 목재

인써트 1

- TPE-중질, 회색
- 자국 방지
- 중질

인써트 2

- 슈퍼 플라스틱, 흰색
- 중질
- 뛰어난 내구성
- 내마모성

케이스

- 알루미늄 AI

주문 정보

Ø	치수 [mm]	길이 x 넓이 x 높이	[g]	GTIN	profic@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
60	150	405	405 x 150 x 60	820	4030618304777	AAA905c002	21-04-09-16 3137.060

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈룸, 주석, 금 또는 텉스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.