

SIMPLEX 소프트 페이스 망치 · 합성 고무; 주철 하우징과 유리섬유 손잡이 포함

3702.080



제품 설명

SIMPLEX 3702시리즈는 검은색 합성 고무 인써트가 양쪽에 장착되어 있습니다. 이 중질 합성 고무 인써트(3202시리즈)는 최고의 베스트셀러입니다. 내마모성, 충격완화 및 무취성인 합성 고무는 기존 고무망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다. 검은색, 강화 주철 하우징은 확대된 벽 두께와 베터대 덕분에 뛰어난 안전성을 제공합니다. 무게의 증가는 더 큰 충격력을 보장합니다.

매우 견고하고 내구성이 좋은 유리섬유 손잡이는 파손에 대한 뛰어난 내성을 제공합니다. 인체공학적 형태이며 미끄럼 방지 손잡이가 포함되어 있습니다. 유리섬유 손잡이는 표면이 매끄럽고 무기성(습기에 민감하지 않음) 성질을 가지고 있습니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

이 버전은 대형 해머(3702.081)가 있는 타입으로써, D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

제품 특징:

- 양쪽에 합성 고무 (검은색, 중질, 충격 완화, 무취, 내마모성) 인써트가 장착되어 있는 SIMPLEX 소프트-페이스 망치.
- 뛰어난 안전성을 제공하는 강화 주철 하우징은 무게를 증가하여 충격력을 높임.
- 미끄럼 방지 그립 및 무기성 (습기에 민감하지 않음) 성질을 가진 매우 견고하고 내구성이 좋은 유리섬유 손잡이.
- 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
- 대형 해머가 있는 타입으로써, D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

적용 범위

정원 조경 작업, 도로 포장 작업, 연석 세팅 작업, 조적 작업과 계단 시공, 올타리 설치, 비계 및 텐트 공사, 비계 및 텐트 공사, 조립식 주택 공사, 일반 목수 작업, 유지보수 및 수리

재질

손잡이

- 고무 손잡이가 달린 화이버 글라스 자루

인써트

- 합성 고무, 검은색
- 중질
- 충격 완화
- 무취
- 내마모성

케이스

- 가단 주철 하우징, 흑색

주문 정보

Ø	치수 [mm]	길이 x 너비 x 높이 [mm]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
80	175	490	490 x 175 x 80	3420	4030618303404 AAA905c002	21-04-09-16 3702.080

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텉스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.