


VOLLE KRACHT: HET SUPERCRAFT PRINCIPE



Terugslagvrij werken

- 1 Ergonomisch
- 2 Weinig geluid
- 3 Zeer hoge slagkracht
- 4 Slijtvaste inzetstukken



HALDER

EEN GOEDE INVESTERING IN KWALITEIT

**THE
ORIGINAL
MADE IN
GERMANY.**



ERWIN HALDER KG

Erwin-Halder-Straße 5-9
88480 Achstetten-Bronnen
Germany

T +49 7392 7009-0
F +49 7392 7009-160
info@halder.com
www.halder.com

NL/01/2019




HALDER

HET ORIGINEEL VOOR PROFESSIONALS

Hamers en Gereedschap voor land- en tuinbouw



GEWOON SLIM: HET SIMPLEX PRINCIPE



- 1 Alle onderdelen zijn makkelijk uit te wisselen
- 2 Uitwisselbare koppen met verschillende hardheden
- 3 Behuizing verkrijgbaar in gietijzer, Aluminium en versterkt gietijzer
- 4 Drie verschillende steelsoorten van hoge kwaliteit hout of glasvezel



→ **TPE-SOFT**
zacht / vlek vrij
Hardheid ● ○ ○ ○ ○



→ **RUBBER**
middelhard / dempend
geurloos / slijtvast
Hardheid ● ● ○ ○ ○




→ **TPE-MID**
middelhard / vlek vrij
Hardheid ● ● ○ ○ ○



→ **SUPERPLASTIC**
middelhard / zeer bestendig
slijtvast
Hardheid ● ● ● ○ ○




→ **PLASTIC**
hard / olie- en vetbestendig
Hardheid ● ● ● ● ○



→ **NYLON**
hard / zeer slijtvast / versplinterd niet
olie- en vetbestendig
Hardheid ● ● ● ● ○



→ **ALUMINIUM**
hard / hittebestendig
Hardheid ● ● ● ● ●



→ **KOPER**
hard / met kunststofhuls
Hardheid ● ● ● ● ●

DE PERFECTE HAMER VOOR ELKE KLUS



Professioneel of klussen - om goede resultaten te krijgen heb je het volgende nodig: Ambitie om het beste af te leveren en het juiste gereedschap wat daarbij ondersteund.

Halder hamers en landbouw gereedschappen staan al 80 jaar voor slimme oplossingen en de hoogste kwaliteit materialen Made in Germany.



BOUW / TUIN-/ LANDBOUW

→ Breekbare platen verleggen

3113 SIMPLEX-hamer · TPE-soft/TPE-mid · Ø 30-60 mm



→ Bestrating, Pleisterwerk, Bekisting

3027 SIMPLEX-hamer · Rubber/Superplastic · Ø 30-80 mm



→ Bestrating, Stoepranden zetten

3027 SIMPLEX-hamer · Rubber/Superplastic · Ø 80-100 mm



→ Natuursteen plaatsen, Metselwerk, Trappen plaatsen

3013 SIMPLEX-hamer · TPE-soft/TPE-mid · Ø 30-60 mm



→ Bekistingen losmaken

3366 SUPERCRAFT-voorhamer, terugslagvrij · Ø 80-100 mm



ONDERHOUD / REPARATIE

→ Licht tot middelzwaar werk

3968 BASEPLEX-hamer · Celluloseacetaat/Nylon · Ø 25-50 mm



3026 SIMPLEX-hamer · Rubber/Plastic · Ø 30-60 mm




→ Werken met veel kracht

3366 SUPERCRAFT-hamer, terugslagvrij · Hickorysteel · Ø 20-80 mm



3389 SUPERCRAFT-hamer, terugslagvrij · 3-comp. steel · Ø 40-60 mm



3666 MAXXCRAFT-hamer · 300-1000 g



→ Automotive


3029 SIMPLEX-hamer · Rubber/Aluminium · Ø 30-80 mm



3749 SIMPLEX-hamer · Koper/Aluminium · Ø 30-40 mm



3389 SUPERCRAFT-hamer, terugslagvrij · 3-comp. steel · Ø 40-60 mm



3408 Doorslag · Ø 10-15 mm



→ Vastzittende wielen los maken

3379 BLACKCRAFT-hamer, terugslagvrij · Ø 40-60 mm



MEUBELMAKERS / TIMMERMANNEN

→ Lichte bewerkingen, finer werkzaamheden, Meubelmontage

3117 SIMPLEX-hamer · TPE-soft/Superplastic · 50:40 · 50:40 · Ø 50 mm



→ Raam-/Deur montage

3380 SECURAL-hamer, terugslagvrij · 30x40 mm




→ Spijkers

3666 MAXXCRAFT-bankhamer · 300-1000 g



→ Daksteunen zetten

3366 SUPERCRAFT-voorhamer, terugslagvrij · Ø 80-100 mm



INTERIEURBOUW

→ Parket/Laminaat leggen

3380 SECURAL-hamer, terugslagvrij · 30x40 mm



3666 MAXXCRAFT-hamer · 300-1000 g



→ Tegels leggen

3113 SIMPLEX-hamer · TPE-soft/TPE-mid · Ø 30-60 mm



→ Droogbouw

3013 SIMPLEX-hamer · TPE-soft/TPE-mid · Ø 30-60 mm



→ Plafondlijsten aanbrengen

3408 Klopper terugslagvrij · Ø 20-50 mm



LOODGIETERS WERK

→ Afkanten en buigen


3366 SUPERCRAFT-hamer, terugslagvrij · Hickorysteel · Ø 20-80 mm



3380 SECURAL-hamer, terugslagvrij · 30x40 mm



3968 BASEPLEX-hamer · Celluloseacetaat/Nylon · Ø 25-50 mm



→ Installatie

3380 SECURAL-hamer, terugslagvrij · 30x40 mm



3906 BASEPLEX-hamer · Celluloseacetaat · Ø 25-50 mm



3677 FEROPLEX-combihamer · Ø 30-35 mm



METAALVERWERKING

→ Positionering van werkstukken

3366 SUPERCRAFT-Hamer, terugslagvrij · Hickorysteel · Ø 20-80 mm



3377 SUPERCRAFT-hamer, terugslagvrij · stalensteel · Ø 25-70 mm



3380 SECURAL-hamer, terugslagvrij · 30x40 mm



3028 SIMPLEX-hamer · Nylon/Rubber · Ø 30-80 mm



3408 Klopper terugslagvrij · Ø 20-50 mm



→ Plaatwerken

3749 SIMPLEX-hamer · Koper/Aluminium · Ø 30-40 mm



3666 MAXXCRAFT-bankhamer · 300-1000 g



→ Behuizingsmontage

3089 SIMPLEX-hamer · Nylon/Aluminium · Ø 30-80 mm



LAND- / BOSBOUW WERKZAAMHEDEN

→ Aanleggen van hekken

3007 SIMPLEX-voorhamer · Superplastic · Ø 80-140 mm



3366 SUPERCRAFT-voorhamer, terugslagvrij · Ø 80-100 mm



→ Kloven van grote stukken hout

3007 SIMPLEX-kloofhamer · 4.100 g



→ Kloven van naaldhout, wig werkzaamheden

3007 SIMPLEX-kloofbijl · 2.700 g



→ Kloven van loofhout, wig werkzaamheden

3007 SIMPLEX-kloofbijl, met opzetstuk voor ax · 2.840 g



→ Kloven van grote stukken hout

3556 Halder kloofwig



→ Kloven van klein aanmaakhout

3555 Halder handbijl · gesmeed



Meer modules en combinaties vind u op www.halder.com