

## SIMPLEX 소프트 페이스 망치 · 동 / 슈퍼 플라스틱; 주철 하우징과 유리섬유 손잡이 포함 3747.030

### 제품 설명



SIMPLEX 3747시리즈는 동과 슈퍼 플라스틱 인싸트 조합으로 이루어져 있습니다. SIMPLEX 셀렉션에서 가장 경도가 높은 인싸트를 대표하는 동 인싸트(3804시리즈)는 매우 큰 충격력을 발생시키지만, 쇠망치와 비교해서 연질입니다. 동 인싸트는 기존의 동망치를 대체한 제품입니다.

슈퍼 플라스틱 인싸트(3207시리즈)는 고무 인싸트보다 강한 충격력을 제공합니다. 슈퍼 플라스틱은 압출 성형된 극히 단일 재료로 만들어진 중질 플라스틱입니다. 사출 성형된 플라스틱 인싸트와 비교해서, 슈퍼 플라스틱은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어납니다.

검은색, 강화 주철 하우징은 확대된 벽 두께와 버팀대 덕분에 뛰어난 안전성을 제공합니다. 무게의 증가는 더 큰 충격력을 보장합니다.

매우 견고하고 내구성이 좋은 유리섬유 손잡이는 파손에 대한 뛰어난 내성을 제공합니다. 인체공학적 형태이며 미끄럼 방지 손잡이가 포함되어 있습니다. 유리섬유 손잡이는 표면이 매끄럽고 무기성(습기에 민감하지 않음) 성질을 가지고 있습니다.

스마트한 SIMPLEX 원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

이 버전은 D30mm와 D40mm 사이즈로 제공됩니다.

#### 제품 특징:

- 슈퍼 플라스틱 (흰색, 중질, 뛰어난 내구성)과 동 (경질) 인싸트 조합의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치
- 뛰어난 안전성을 제공하는 강화 주철 하우징은 무게를 증가하여 충격력을 높임.
- 미끄럼 방지 그립 및 무기성(습기에 민감하지 않음) 성질을 가진 매우 견고하고 내구성이 좋은 유리섬유 손잡이.
- 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
- D30mm와 D40mm 사이즈로 제공됨.

#### 적용 범위

매우 높은 타격 효과, 곧게 펴는 작업, 플랜트 건설, 금속 판재 성형, 조립, 수리 및 유지 보수 작업

#### 재질

##### 손잡이

- 고무 손잡이가 달린 화이버 글라스 자루

##### 인싸트 1

- 플라스틱 소켓이 있는 동
- 경질

##### 인싸트 2

- 슈퍼 플라스틱, 흰색
- 중질
- 뛰어난 내구성
- 내마모성

##### 케이스

- 가단 주철 하우징, 흑색

### 주문 정보

치수	길이 x 넓이 x 높이	[mm]	GTIN	proficlass 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호
Ø 30   90   300	300 x 90 x 34		567	4030618306283	AAA905c002	21-04-09-16 3747.030

### 규정 준수

#### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

#### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

#### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈룸, 주석, 금 또는 텉스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.