

## Śruby kulkowe dociskowe • bez łba, pełna kulka

22720.0124



### Opis produktu

Śruby dociskowe kulkowe z kulką z tworzywa sztucznego nadają się do części wrażliwych na nacisk.

Śruby dociskowe z kulką można również stosować do pozycjonowania i zaciskania, dokręcania lub podpierania nierównoległych powierzchni.

### Materiał

#### Kulka

- Stal łożyskowa, utwardzana

#### Śruba

- Stal ulepszana cieplnie,  $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

### Więcej informacji

#### Uwagi

Kulka nie zabezpieczona przed obrotem.  
Wersja specjalna na zapytanie.


#### Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

#### Inne produkty

- Śruby kulkowe dociskowe, bez łba, z gwintem drobnozwojnym
- Śruby kulkowe dociskowe, bez łba, pełna kulka i gniazdo torx

### Rysunek




### Informacje do zamówienia

| Wymiary                              |                |                | SW<br>[mm] | Wytrzymałość<br>przy obciążeniu<br>statycznym <sup>1)</sup><br>maks.<br>[kN] | <br>maks.<br>[°C] | <br>[g] | Nr art.    |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                       | l <sub>1</sub> | średnica kulki |            |                                                                              |                                                                                                        |                                                                                              |            |
| [mm]                                 |                |                |            |                                                                              |                                                                                                        |                                                                                              |            |
| pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie |                |                |            |                                                                              |                                                                                                        |                                                                                              |            |
| M12                                  | 32             | 8,5            | 6          | 30                                                                           | 250                                                                                                    | 18                                                                                           | 22720.0124 |

<sup>1)</sup> Dane dotyczące obciążenia nie dotyczą wersji ze stali nierdzewnej (oprócz typu z kulkami z tworzywa sztucznego).

### Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

### Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

### Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.