

Podstawki wahlowe  
22730.0130



Opis produktu

Nadaje się jako ogranicznik, podkładka, element dociskowy oraz do zabudowy w elementach mocujących.

Materiał


- Kulka**
- Stal nierdzewna 1.3541, niklowana
- Korpus**
- Stal nierdzewna 1.4057, hartowana

Więcej informacji


Uwagi

Kulka zabezpieczona przed przekręceniem. Wartości obciążenia obowiązują również dla wersji ze stali nierdzewnej.


Rysunek




rysunek 1



rysunek 2



rysunek 3




rysunek 4

Informacje do zamówienia

| Wymiary                                                                                           |                |                |                |                        |                | SW   | Wytrzymałość<br>przy obciążeniu<br>statycznym<br>maks. | Moment<br>dociągający<br>maks. |  | Nr art.    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                                                                                    | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub><br>-0,5 | średnica kulki |      |                                                        |                                |                                                                                       |            |
| [mm]                                                                                              |                |                |                |                        |                | [mm] | [kN]                                                   | [Nm]                           | [g]                                                                                   |            |
| z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal nierdzewna |                |                |                |                        |                |      |                                                        |                                |                                                                                       |            |
| 30                                                                                                | M16            | 20             | 27             | 16                     | 25             | 27   | 90                                                     | 206                            | 151                                                                                   | 22730.0130 |

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.