

Tuleje mocujące, gładkie • do sworzni nośnych kulkowych

22350.1916



Opis produktu

Tuleje mocujące służą do szybkiego i bezpiecznego mocowania sworzni kulkowych nośnych EH 22350 / EH 22351.

Konstrukcja tulei pasuje do aplikacji, w których wymagana jest instalacja równo z powierzchnią. Do montażu wymagany jest klucz czołowy. Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest klucz nastawny. Klucz czołowy w połączeniu z kluczem nasadowym lub śrubokrętem idealnie nadaje się do małych przestrzeni.

Produkty odporne na korozję i ścieranie.

Materiał

- Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

Montaż

Tolerancje bezpieczeństwa oraz spójne działanie.


Łatwy montaż w różnych materiałach.

Prosty montaż za pomocą opcjonalnych narzędzi do montażu.

Możliwość montażu w otworach ślepych.

Przy montażu w elementach cienkościennych konieczne jest zastosowanie nakrętki blokującej

Rysunek



wielkość M16/M16x1,5/M20
M20x1,5/M24x1,5/M30x2

wielkość M24/M30/M36x2




Informacje do zamówienia

Wymiary		Do długości znamionowej	Wymiary							Moment dociągając. maks.	x	Ładowność			Dla sworzni nośnych kulkowych		Nr art.
d ₁	d ₂		d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	F ₁			F ₂	F ₃				
H11			-0,2	+0,3	+0,1												
[mm]		[mm]	[mm]							[Nm]	[mm]	[kN]				[g]	
10	M20	50	28	12,2	5,1	60	54	20	100	1,5	2,7	2,4	2,1	22350.0627 / .0727	93	22350.1916	

Akcesoria

	Odpowiednie dla rozmiaru d_1 [mm]	Rozstaw szpilek $\pm 0,1$ [mm]	Średnica sworznia $-0,1$ [mm]	Uchwyt czworokątny [w]	 [g]	Nr art.
klucz nastawny wygięty						
	10/12/16/20/25	–	5		309	22350.1991
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)						
	10	20	5	1/2	136	22350.1996

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.