


Dociskacze Pionowe • Z przylgą kątową i zabezpieczeniem

23330.0623



Opis produktu

Ze względu na korzystny stosunek mocy do mobilności oraz łatwości użycia dźwignie zaciskowe mają szerokie i wszechstronne zastosowanie.

Dźwignie zaciskowe mogą być zastosowane w obróbce metali przy wierceniu, spawaniu, gięciu, szlifowaniu, sprawdzaniu i montażu, jak również w przemyśle drzewnym i tworzyw sztucznych przy klejeniu, wierceniu, cięciu i frezowaniu.

Zasada "przełączania" w zaciskach pozwala na szybkie i szerokie otwarcie zacisku. Przy pełnym otwarciu element obrabiany jest całkowicie luźny i może być swobodnie usunięty. Duże przeniesienie mocy pozwala na maksymalizację siły mocującej przy niewielkim nakładzie siły mięśni. Dzięki samoblokowaniu, zaciski pozostają zamknięte mimo nacisku wynikającego z obróbki elementu zaciskanego.

Dociskacze produkowane są z wysokiej jakości komponentów i zaprojektowane są do ciągłego użycia.

2-komponentowa, ergonomiczna, miękka i odporna na oleje rączka pozwala na łatwe użycie dociskacza.

Do zestawu dołączone są śruby mocujące.

Materiał

Zacisk

- Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

Nit

- Stal nierdzewna

Uchwyt

- tworzywo sztuczne

Śruba mocująca

- Stal hartowana, cynkowana galwanicznie

Nasadka mocująca

- Guma, czarna

Oslona z tworzywa


- PVC, czarne

Więcej informacji

Referencje

Zamienne śruby mocujące dostępne są jako wyposażenie dodatkowe w sklepie online.

Rysunek



Informacje do zamówienia

Rozmiar nominalny	śruba mocująca	Wymiary																			Siła trzymania		α				Nr art.	
		d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	F ₁	F ₂		min.	maks			
		[mm]																			[kN]			[°C]				[g]
Stal																												
3	M6 x 35	6,1	45	6	5	25,5	37	176,5	61	12	34	41,5	20	6	32	77	63	40	9	25	1	1,2	105°	-10	80	272	23330.0623	

Akcesoria

	d ₂	N	Nr art.
	[mm]	[g]	
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)			
	M6 x 35	16	23330.9003

Zgodność

- Zgodny z RoHS**
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
- Nie zawiera substancji SVHC**
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
- Nie zawiera substancji Propozycji 65**
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.