

Elementy dociskowe boczne • gładkie, z uszczelką - CALOWE

2B150.0132



Opis produktu

Boczne elementy dociskowe stosowane są w aplikacjach, w których wymagane jest pozycjonowanie i wywieranie nacisku np. podczas malowania lub piaskowania. Modele w wersji z uszczelnieniem zabezpieczającym przed przedostawaniem się wiórów i zanieczyszczeń.

Materiał

Uszczelka

- CR

Korpus

- Aluminium Al

Sprężyna

- Stal cynkowana galwanicznie

Sworzeń

- Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie

Montaż

Montaż na wcisk.

Wzór do wyliczenia odległości osiowej otworów montażowych:

$$l_0 = z/2 + w + x$$

l_0 = odległość osiowa,

y = wysokość obrabianego elementu,

w = długość obrabianego elementu,

x = wymiar rzędnych,

s = odchylenie,

z = średnica ogranicznika

Obliczenie wymiaru x :

y równe lub większe niż $l_2 - d_2/2$,

wtedy $x = d_2/2 - s$

lub

y mniejsze niż $l_2 - d_2/2$,

wtedy $x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]$

Charakterystyka


Wersja z dużą siłą docisku = sprężyna ze stali cynkowanej galwanicznie

Więcej informacji

Inne produkty

- Tuleje montażowe mimośrodowe, dla bocznych elementów dociskowych, gładkich - CALOWE

Rysunek



Informacje do zamówienia


d ₁	Wymiary		Siła sprężyny F maks. ¹⁾ ~ [lb]	Wymiary		Skok s	Otwór ustalający D H8 [w]	maks. [°F]	[oz]	Nr art.
	d ₂	[w]		l ₁ -0,08	l ₂					
Sworzeń: Stal/Wzmocniona siła sprężyny										
1/2	0,315		34	0,551	0,511	0,09	1/2	230	0,288	2B150.0132

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Akcesoria

	Wymiary d ₁ [w]	 [oz]	Nr art.
Narzędzie montażowe			
	1/2	2,321	22150.0832

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.