

Zawiasy

EH 25160.



Opis produktu

Zawiasy charakteryzują się zwartą i stabilną konstrukcją.

Materiał

Korpus

- Odlew cynkowy, chromowany
- Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, srebrny, zgodny z RAL 9006, matowy
- Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy
- Stal nierdzewna 1.4308

Oś


- Stal nierdzewna

Więcej informacji

Inne produkty

- Płytki dystansowe, do zawiasów
- Płytki gwintowane, do zawiasów
- Ograniczniki, do zawiasów

Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary												Nr art.
b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	l ₁	l ₂		
[mm]												
Odlew cynkowy, chromowany												
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,5	9	30	18	19	25160.0005
40	25	14,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11	40	25	48	25160.0010
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13	50	30	88	25160.0015
60	36	21,5	8,3	8	15,0	8	8,5	17	60	36	165	25160.0020
Odlew cynkowy, srebrny												
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,5	9	30	18	19	25160.0105
40	25	14,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11	40	25	48	25160.0110
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13	50	30	88	25160.0115
60	36	21,5	8,3	8	15,0	8	8,5	17	60	36	165	25160.0120
odlew cynkowy, czarny												
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,5	9	30	18	19	25160.0205
40	25	14,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11	40	25	48	25160.0210
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13	50	30	88	25160.0215
60	36	21,5	8,3	8	15,0	8	8,5	17	60	36	165	25160.0220

Wymiary												Nr art.
b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	l ₁	l ₂		
[mm]												
Stal nierdzewna												
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,5	9	30	18	19	25160.0305
40	25	14,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11	40	25	48	25160.0310
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13	50	30	88	25160.0315
60	36	21,5	8,3	8	15,0	8	8,5	17	60	36	165	25160.0320

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.