

Wálki Zaciskowe

EH 23341.



Opis produktu

Wálki zaciskowe służące do mocowania osiowo i promieniowo okrągłych przedmiotów, takich jak: wálki, osie, rury lub pręty.

Materiał

Korpus

- Stal oksydowana
- Stal nierdzewna 1.4305

Sprężyna

- Stal nierdzewna

Śruba napinająca

- Stal ocynkowana
- Stal nierdzewna

Montaż


1. Rozszerzyć szczęki zaciskowe do średnicy wálki zaciskowego.
2. Wciśnij zacisk wału do otworu za pomocą narzędzia montażowego.
3. Wstaw i ustaw wał.
4. Zaciśnij za pomocą cylindrycznej śruby WS (obserwuj moment dokręcenia)

Więcej informacji

Uwagi

Otwór d_3 służy do włożenia narzędzia montażowego (wyposażenie opcjonalne)

Rysunek







Informacje do zamówienia

d ₁ h11	d ₂	Wymiary				SW	Moment dociągający maks.	Otwór ustalający				Nr art.
		d ₃	l ₁ maks.	l ₂	l ₃			Otwór w płacie D ₁ H7	Średnica wału D ₂	L ₁ +0,2		
		[mm]							[mm]			
Stal												
8	M 4	M 2,5	27	8	4	3	2,9	8	6 – 10	2,8	8	23341.0008
10	M 5	M 3	33	10	5	4	6,0	10	10 – 15	3,3	12	23341.0010
12	M 6	M 4	39	12	6	5	10,0	12	15 – 20	3,5	21	23341.0012
16	M 8	M 5	46	16	8	6	25,0	16	20 – 30	4,0	52	23341.0016
20	M10	M 6	53	20	10	8	46,0	20	30 – 40	4,8	98	23341.0020
25	M12	M 8	70	25	12	10	82,0	25	40 – 60	5,6	183	23341.0025
30	M16	M10	81	30	16	14	206,0	30	60 – 125	7,9	344	23341.0030
Stal nierdzewna												
8	M 4	M 2,5	27	8	4	3	2,9	8	6 – 10	2,8	8	23341.0508
10	M 5	M 3	33	10	5	4	6,0	10	10 – 15	3,3	12	23341.0510
12	M 6	M 4	39	12	6	5	10,0	12	15 – 20	3,5	21	23341.0512
16	M 8	M 5	46	16	8	6	25,0	16	20 – 30	4,0	52	23341.0516
20	M10	M 6	53	20	10	8	46,0	20	30 – 40	4,8	98	23341.0520
25	M12	M 8	70	25	12	10	82,0	25	40 – 60	5,6	183	23341.0525
30	M16	M10	81	30	16	14	206,0	30	60 – 125	7,9	344	23341.0530

Akcesoria

	SW [mm]	d [mm]	 [g]	Nr art.
specjalny klucz imbusowy				
	3	M 2,5	5	23341.1008
	4	M 3	9	23341.1010
	5	M 4	17	23341.1012
	6	M 5	28	23341.1016
	8	M 6	57	23341.1020
	10	M 8	95	23341.1025
	14	M10	250	23341.1030

Przykład aplikacji



Zgodność

Dla szczegółowych informacji dot. zgodności należy wybrać pożądany numer towaru.