

Uchwyty gwiazdowe • DIN 6336, stal nierdzewna, odlew EH 24661.



Opis produktu


Uchwyty gwiazdowe są produkowane zgodnie z normą DIN 6336.

Materiał


Uchwyt

- Stal nierdzewna A2, piaskowana


Rysunek





rysunek 1




rysunek 2



rysunek 3



rysunek 4



rysunek 5

Informacje do zamówienia

| d ₁ | d ₂ | d ₄ | Wymiary | | | | | | [g] | Nr art. | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|-----|---------|----------------------------|
| | | | d ₅ | h ₁ | h ₂ | h ₃ | t ₁ min. | t ₂ | | | |
| [mm] | | | | | | | | | | | |
| część surowa, kształt A – rysunek 1 | | | | | | | | | | | |
| 32 | 12 | – | – | 21 | – | – | 10 | – | – | 56 | 24661.0032 |
| 40 | 14 | – | – | 26 | – | – | 13 | – | – | 85 | 24661.0040 |
| 50 | 18 | – | – | 34 | – | – | 17 | – | – | 181 | 24661.0050 |
| 63 | 20 | – | – | 42 | – | – | 21 | – | – | 319 | 24661.0063 |
| z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4 | | | | | | | | | | | |
| 32 | 12 | M 6 | 6,4 | – | 20 | – | – | – | 10 | 52 | 24661.0332 |
| 40 | 14 | M 8 | 8,4 | – | 25 | – | – | – | 13 | 75 | 24661.0340 |
| 50 | 18 | M10 | 10,5 | – | 32 | – | – | – | 16 | 149 | 24661.0350 |
| 63 | 20 | M12 | 13,0 | – | 40 | – | – | – | 20 | 279 | 24661.0363 |
| z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5 | | | | | | | | | | | |
| 32 | 12 | M 6 | – | – | 20 | – | – | 12 | – | 53 | 24661.0432 |
| 40 | 14 | M 8 | – | – | 25 | – | – | 15 | – | 77 | 24661.0440 |
| 50 | 18 | M10 | – | – | 32 | – | – | 18 | – | 158 | 24661.0450 |
| 63 | 20 | M12 | – | – | 40 | – | – | 22 | – | 296 | 24661.0463 |

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.